Descrizione articolo/immagini prodotto

Descrizione

Materiale:
TPO (miscela di resina a base di polipropilene e gomma EPDM non reticolata e polietilene).

Versione:
colore nero.

Nota:
I passacavi sono ideali per l'inserimento e il passaggio sicuro dei cavi. È possibile introdurre cavi elettrici, linee, tubi flessibili, nonché tubazioni pneumatiche e idrauliche. Offrono una protezione completa dei cavi, poiché ogni cavo/linea viene guidato e fissato individualmente. Sigillano i pacchetti di tubi flessibili e impediscono contaminazioni all'interno.

Disponibili con diverse aperture e anche come piastra cieca.

Per i fori non utilizzati sono disponibili i tappi 80855-26.

Range di temperatura:
Da -45 °C a +95 °C

Montaggio:
Il passacavo viene montato in una protezione di giunzione 80855-16 o in un adattatore 80855-20. All'estremità libera è possibile montare una fascetta stringitubi 07850 per aumentare l'effetto di serraggio.

Vantaggi:
La piastra cieca può essere forata secondo necessità. A tal fine, la piastra deve essere posta nel congelatore per circa 8 ore. Dopodiché può essere forata con facilità. Per migliorare l'effetto di serraggio, il diametro del foro deve essere inferiore di 0,5 mm rispetto al diametro del cavo.

Accessori:
Tappo 80855-26.
Protezione di giunzione 80855-16.
Adattatore 80855-20.

Disegni


A
39
Ø82,5
Ø20 (4x)
Ø14 (4x)
B
Ø20 (4x)
Ø12,5 (2x)
Ø10
Ø7,5
C
Ø15,5 (2x)
Ø20 (3x)
Ø14
Ø12,5
D
Ø15,5 (2x)
Ø20 (2x)
Ø12,5
Ø7,5 (2x)
Ø10
E
Ø19,5 (2x)
Ø17 (2x)
Ø15,5
Ø12,5
Ø13,5 (2x)

Disegni





Sintesi articoli

N. ordine	Forma	Dimensione nominale	Max. numero di passaggi	Per cavi Numero x Ø cavo
80855-25-07001	A	70	8	4x14 / 4x20
80855-25-07002	B	70	8	1x7,5 / 1x10 / 2x12,5 / 4x20
80855-25-07003	C	70	7	1x12,5 / 1x14 / 2x15,5 / 3x20
80855-25-07004	D	70	8	2x7,5 / 1x10 / 1x12,5 / 2x15,5 / 2x20
80855-25-07005	E	70	8	1x12,5 / 2x13,5 / 1x15,5 / 2x17 / 2x19,5
80855-25-07006	F	70	8	1x12,5 / 1x14 / 2x15,5 / 4x20
80855-25-07000	X	70	-	-