


Descrizione articolo/immagini prodotto

**Descrizione****Materiale:**

Poliammide PA6.

Versione:

colore nero.

Nota:

Elementi di collegamento per l'alloggiamento e il fissaggio di una catena portacavi o di un tubo corrugato.

Gli elementi di collegamento sono utilizzati quando le catene energetiche e i tubi ondulati devono essere tenuti in posizione.

Range di temperatura:

Da -45 °C a +105 °C (fino a +150 °C per brevi periodi).


Montaggio:

Gli elementi di collegamento si aprono e si chiudono senza attrezzi grazie a una chiusura in plastica. Le ganasce interne sono costituite da due semigusci identici che vengono montati sulla catena portacavi tramite collegamenti foro-perno. Le ganasce montate attorno alla catena portacavi vengono inserite nell'elemento di collegamento e, grazie alla profilatura interna, consentono un fissaggio saldo della catena portacavi.

Descrizione articolo/immagini prodotto



Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	Forma	Tipo di stampo	Dimensione nominale
80855-06-07011	A	standard	70
80855-06-07021	B	Fissaggio frontale	70

