


Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Poliammide PA6.

Versione:

colore nero.

Nota:

Flangia girevole da utilizzare con qualsiasi elemento di collegamento, un passante scorrevole o una forcina girevole. La flangia girevole offre una maggiore libertà di movimento nella guida delle catene portacavi. La flangia girevole può essere ruotata di 360°.

La forcina girevole opzionale permette un grado di libertà di movimento aggiuntivo per la flangia girevole.

Montaggio:

La flangia girevole viene fissata con quattro viti nella posizione prevista sul robot o sulla macchina.

Lo schema di foratura sulla tavola rotante è compatibile con gli elementi di collegamento, i passanti scorrevoli e le forcine rotanti.

Accessori:

Elementi di collegamento con fermacavo 80855-05.

Elementi di collegamento 80855-06.

Passanti scorrevoli 80855-08.


Forcine girevoli 80855-11.

Fascette per adattatori 80855-21.

Fascette con battuta a molla 80855-40.

Forcine girevoli con battuta a molla 80855-41.

Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	Dimensione nominale
80855-10-0701	70