


Descrizione articolo/immagini prodotto

**Descrizione****Materiale:**

Poliammide PA6.

Versione:

colore nero.

Nota:

Elementi di collegamento con fermacavo per l'alloggiamento e il fissaggio di una catena portacavi o di un tubo corrugato.

Gli elementi di collegamento sono utilizzati quando le catene portacavi o i tubi corrugati devono essere tenuti in posizione per evitare la torsione.

Gli elementi di collegamento sono dotati di denti antistrappo. I cavi possono essere fissati saldamente alla dentatura con delle fascette.


Range di temperatura:

Da -45 °C a +105 °C (fino a +150 °C per brevi periodi).

Montaggio:

Gli elementi di collegamento si aprono e si chiudono senza attrezzi grazie a una chiusura in plastica. Le ganasce interne con denti antistrappo sono costituite da due semigusci identici che vengono montati sulla catena portacavi tramite collegamenti foro-perno. Le ganasce montate attorno alla catena portacavi vengono inserite nell'elemento di collegamento e, grazie alla profilatura interna, consentono un fissaggio saldo della catena portacavi.

Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	Forma	Tipo di stampo	Dimensione nominale
80855-05-07011	A	standard	70
80855-05-07021	B	Fissaggio frontale	70