

Descrizione articolo/immagini prodotto

**Descrizione****Descrizione del prodotto:**

Profili di tenuta convenzionali in PVC per il montaggio a incastro in canali di tenuta, scanalature o profili a U.

I profili a labbro sigillano e proteggono in modo affidabile i componenti dagli agenti esterni.

Materiale:

PVC.

Versione:

colore nero.

Nota:

57 ± 5 Shore A.

Osservare le indicazioni di tolleranza secondo DIN 16941.

Utilizzo:

- Costruzione di quadri elettrici
- Costruzione di macchine e impianti
- Industria automobilistica
- Settore edile e costruzione di infissi

Montaggio:

Montaggio semplice, rapido e senza problemi. Premendo manualmente, il profilo a labbro si blocca in una fessura o in un canale tra due bordi.



Su richiesta:

Altre lunghezze.

Nota disegno:

1) Campo di serraggio

Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	B	H	H1	L	Campo di serraggio mm
96523-02-0170X2000	11	17	9,5	2000	10
96523-02-0170X5000	11	17	9,5	5000	10
96523-02-0170X10000	11	17	9,5	10000	10
96523-02-0170X20000	11	17	9,5	20000	10
96523-02-0195X2000	11	19,5	11,5	2000	10
96523-02-0195X5000	11	19,5	11,5	5000	10
96523-02-0195X10000	11	19,5	11,5	10000	10
96523-02-0195X20000	11	19,5	11,5	20000	10
96523-02-0215X2000	11	21,5	13,5	2000	10
96523-02-0215X5000	11	21,5	13,5	5000	10
96523-02-0215X10000	11	21,5	13,5	10000	10
96523-02-0215X20000	11	21,5	13,5	20000	10
96523-02-0275X2000	11	27,5	19,5	2000	10

Sintesi articoli

N. ordine	B	H	H1	L	Campo di serraggio mm
96523-02-0275X5000	11	27,5	19,5	5000	10
96523-02-0275X10000	11	27,5	19,5	10000	10
96523-02-0275X20000	11	27,5	19,5	20000	10