

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Resina termoplastica, colore grigio nerastro.

Gambo filettato in acciaio 5.8 o acciaio inox 1.4305.

Versione:


Acciaio passivato blu o
acciaio inox non trattato.



Descrizione articolo/immagini prodotto



Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	Materiale componenti	Colore coperchio	D	D1	D2	D3	H	H1	L
06242-AEX10	acciaio	grigio nerastro RAL 7021	8-32	21	12	19	21	10	10
06242-AE5X10	acciaio	grigio luce RAL 7035	8-32	21	12	19	21	10	10
06242-AE6X10	acciaio	rosso traffico RAL 3020	8-32	21	12	19	21	10	10
06242-AE7X10	acciaio	giallo navone RAL 1021	8-32	21	12	19	21	10	10
06242-AEX20	acciaio	grigio nerastro RAL 7021	8-32	21	12	19	21	10	20
06242-AE5X20	acciaio	grigio luce RAL 7035	8-32	21	12	19	21	10	20
06242-AE6X20	acciaio	rosso traffico RAL 3020	8-32	21	12	19	21	10	20
06242-AE7X20	acciaio	giallo navone RAL 1021	8-32	21	12	19	21	10	20
06242-A1X10	acciaio	grigio nerastro RAL 7021	10-32	21	12	19	21	10	10
06242-A15X10	acciaio	grigio luce RAL 7035	10-32	21	12	19	21	10	10
06242-A16X10	acciaio	rosso traffico RAL 3020	10-32	21	12	19	21	10	10
06242-A17X10	acciaio	giallo navone RAL 1021	10-32	21	12	19	21	10	10
06242-A1X20	acciaio	grigio nerastro RAL 7021	10-32	21	12	19	21	10	20
06242-A15X20	acciaio	grigio luce RAL 7035	10-32	21	12	19	21	10	20
06242-A16X20	acciaio	rosso traffico RAL 3020	10-32	21	12	19	21	10	20
06242-A17X20	acciaio	giallo navone RAL 1021	10-32	21	12	19	21	10	20
06242-A2X20	acciaio	grigio nerastro RAL 7021	1/4-20	25	14	23	25	12	20
06242-A25X20	acciaio	grigio luce RAL 7035	1/4-20	25	14	23	25	12	20
06242-A26X20	acciaio	rosso traffico RAL 3020	1/4-20	25	14	23	25	12	20
06242-A27X20	acciaio	giallo navone RAL 1021	1/4-20	25	14	23	25	12	20
06242-A2X30	acciaio	grigio nerastro RAL 7021	1/4-20	25	14	23	25	12	30
06242-A25X30	acciaio	grigio luce RAL 7035	1/4-20	25	14	23	25	12	30
06242-A26X30	acciaio	rosso traffico RAL 3020	1/4-20	25	14	23	25	12	30
06242-A27X30	acciaio	giallo navone RAL 1021	1/4-20	25	14	23	25	12	30
06242-A3X20	acciaio	grigio nerastro RAL 7021	5/16-18	33	18	31	33	15	20
06242-A35X20	acciaio	grigio luce RAL 7035	5/16-18	33	18	31	33	15	20

Sintesi articoli

N. ordine	Materiale componenti	Colore coperchio	D	D1	D2	D3	H	H1	L
06242-A36X20	acciaio	rosso traffico RAL 3020	5/16-18	33	18	31	33	15	20
06242-A37X20	acciaio	giallo navone RAL 1021	5/16-18	33	18	31	33	15	20
06242-A3X40	acciaio	grigio nerastro RAL 7021	5/16-18	33	18	31	33	15	40
06242-A35X40	acciaio	grigio luce RAL 7035	5/16-18	33	18	31	33	15	40
06242-A36X40	acciaio	rosso traffico RAL 3020	5/16-18	33	18	31	33	15	40
06242-A37X40	acciaio	giallo navone RAL 1021	5/16-18	33	18	31	33	15	40
06242-0AEX10	acciaio inox	grigio nerastro RAL 7021	8-32	21	12	19	21	10	10
06242-0AE5X10	acciaio inox	grigio luce RAL 7035	8-32	21	12	19	21	10	10
06242-0AE6X10	acciaio inox	rosso traffico RAL 3020	8-32	21	12	19	21	10	10
06242-0AE7X10	acciaio inox	giallo navone RAL 1021	8-32	21	12	19	21	10	10
06242-0AEX20	acciaio inox	grigio nerastro RAL 7021	8-32	21	12	19	21	10	20
06242-0AE5X20	acciaio inox	grigio luce RAL 7035	8-32	21	12	19	21	10	20
06242-0AE6X20	acciaio inox	rosso traffico RAL 3020	8-32	21	12	19	21	10	20
06242-0AE7X20	acciaio inox	giallo navone RAL 1021	8-32	21	12	19	21	10	20
06242-0A1X10	acciaio inox	grigio nerastro RAL 7021	10-32	21	12	19	21	10	10
06242-0A15X10	acciaio inox	grigio luce RAL 7035	10-32	21	12	19	21	10	10
06242-0A16X10	acciaio inox	rosso traffico RAL 3020	10-32	21	12	19	21	10	10
06242-0A17X10	acciaio inox	giallo navone RAL 1021	10-32	21	12	19	21	10	10
06242-0A1X20	acciaio inox	grigio nerastro RAL 7021	10-32	21	12	19	21	10	20
06242-0A15X20	acciaio inox	grigio luce RAL 7035	10-32	21	12	19	21	10	20
06242-0A16X20	acciaio inox	rosso traffico RAL 3020	10-32	21	12	19	21	10	20
06242-0A17X20	acciaio inox	giallo navone RAL 1021	10-32	21	12	19	21	10	20
06242-0A2X20	acciaio inox	grigio nerastro RAL 7021	1/4-20	25	14	23	25	12	20
06242-0A25X20	acciaio inox	grigio luce RAL 7035	1/4-20	25	14	23	25	12	20
06242-0A26X20	acciaio inox	rosso traffico RAL 3020	1/4-20	25	14	23	25	12	20
06242-0A27X20	acciaio inox	giallo navone RAL 1021	1/4-20	25	14	23	25	12	20
06242-0A2X30	acciaio inox	grigio nerastro RAL 7021	1/4-20	25	14	23	25	12	30
06242-0A25X30	acciaio inox	grigio luce RAL 7035	1/4-20	25	14	23	25	12	30
06242-0A26X30	acciaio inox	rosso traffico RAL 3020	1/4-20	25	14	23	25	12	30
06242-0A27X30	acciaio inox	giallo navone RAL 1021	1/4-20	25	14	23	25	12	30
06242-0A3X20	acciaio inox	grigio nerastro RAL 7021	5/16-18	33	18	31	33	15	20
06242-0A35X20	acciaio inox	grigio luce RAL 7035	5/16-18	33	18	31	33	15	20
06242-0A36X20	acciaio inox	rosso traffico RAL 3020	5/16-18	33	18	31	33	15	20
06242-0A37X20	acciaio inox	giallo navone RAL 1021	5/16-18	33	18	31	33	15	20
06242-0A3X40	acciaio inox	grigio nerastro RAL 7021	5/16-18	33	18	31	33	15	40
06242-0A35X40	acciaio inox	grigio luce RAL 7035	5/16-18	33	18	31	33	15	40
06242-0A36X40	acciaio inox	rosso traffico RAL 3020	5/16-18	33	18	31	33	15	40
06242-0A37X40	acciaio inox	giallo navone RAL 1021	5/16-18	33	18	31	33	15	40