

Descrizione articolo/immagini prodotto

**Descrizione****Versione:**



Superficie non trattata.

Nota:

Per il fissaggio di piccole parti sulle piastre di misurazione e controllo.

Accessori:


Colonne in acciaio inox per tendimolle / pressore 33262.



Descrizione articolo/immagini prodotto



Disegni

Tendimolle piatto Tendimolle con forcella Federspanner rund 

Sintesi articoli

N. ordine	Versione	D	L	S
33260-10403004	piatto	4	30	0,4
33260-10403008	piatto	4	30	0,8
33260-10605010	piatto	6	50	1
33260-10607510	piatto	6	75	1
33260-11207510	piatto	12	75	1
33260-11209510	piatto	12	95	1
33260-21207515	Forcella	12	75	1,5
33260-21209515	Forcella	12	95	1,5
33260-30404011	rotondo	4	40	1,1
33260-30406011	rotondo	4	60	1,1
33260-31208025	rotondo	12	80	2,5
33260-31208030	rotondo	12	80	3

