

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Versione:

Piedino magnetico: sistema schermato, superficie zincata.

Nota:

Forza di tenuta 450 N, temperatura di funzionamento fino a 100 °C. Le fessure capillari sulle superfici di contatto del materiale magnetico inserito non sono evitabili da un punto di vista della tecnica di produzione. Non pregiudicano in alcun modo il funzionamento dei magneti (vedere anche 09065-10).

Sintesi articoli

N. ordine	Altezza complessiva	Altezza della colonnina	Ø colonnina	Ø piedino magnetico	Piedino magnetico altezza basamento	Piedino magnetico altezza complessiva	Filettatura di collegamento
31125-01	284	250	16	80	18	34	M10