

## Descrizione articolo/immagini prodotto



## Descrizione

**Materiale:**

Corpi ruota di tubo di acciaio, con cuscinetto a sfere. Rivestimento in Extrathane, durezza 92° Shore A.


**Nota:**

Cuscinetti a sfera protetti dagli spruzzi d'acqua. Il rivestimento è fuso in modo stabile. Queste ruote sono resistenti all'abrasione, non scoloriscono per contatto, non rovinano il pavimento, sono silenziose, elastiche, possiedono una elevata resilienza in tempi lunghi, hanno una forte resistenza al taglio e alla propagazione delle lacerazioni e hanno una scarsa resistenza al rotolamento.

Campo di applicazione: carrelli elevatori, accatastatori, ecc.

Altre dimensioni su richiesta.

## Disegni



## Sintesi articoli

N. ordine	Cuscinetto della ruota	D	D1	B	B1	Portata kg
95059-0856020	cuscinetti a sfere	85	20	60	65	450
95059-0856025	cuscinetti a sfere	85	25	60	65	450
95059-0857520	cuscinetti a sfere	85	20	75	80	570
95059-0857525	cuscinetti a sfere	85	25	75	80	570
95059-0859525	cuscinetti a sfere	85	25	95	100	720