

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Poliammide.

Nota:

Le ruote in poliammide sono resistenti alla rottura, alla corrosione, agli urti, ai colpi e agli agenti chimici. Inoltre le ruote sono molto resistenti all'abrasione e hanno una scarsa resistenza al rotolamento.


Ruote compatibili con 95040.

Nota disegno:

Forma A: cuscinetto radente

Forma B: cuscinetto a sfere

Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	Forma	Tipo di stampo	D	D1	B	B1	Portata kg
95064-07532	A	Cuscinetto radente	75	12	32	35	300
95064-10037	A	Cuscinetto radente	100	15	37	45	500
95064-12540	A	Cuscinetto radente	125	15	40	45	700
95064-15050	A	Cuscinetto radente	150	20	50	60	800
95064-20050	A	Cuscinetto radente	200	20	50	60	1500
95064-25065	A	Cuscinetto radente	250	25	65	70	2000
95064-075321	B	cuscinetti a sfere	75	15	32	35	300
95064-100371	B	cuscinetti a sfere	100	15	37	45	500
95064-125401	B	cuscinetti a sfere	125	20	40	45	700
95064-150501	B	cuscinetti a sfere	150	20	50	60	800
95064-200501	B	cuscinetti a sfere	200	25	50	60	1500
95064-250651	B	cuscinetti a sfere	250	25	65	65	2000

