

## Descrizione articolo/immagini prodotto

**Descrizione****Materiale:**

Alloggiamento di lamiera di acciaio.

Rotella in poliammide resistente alla rottura 6, 70° Shore D.

Piedino della macchina in acciaio.

**Versione:**

Alloggiamento zincato e passivato blu.

Rotella bianca.

Piedino della macchina zincato con supporto in gomma grigia.

**Nota:**


Ruota con supporto versione orientabile con piedino di livellamento integrato.

Con cuscinetti a sfera impermeabilizzati nella corona girevole. Asse avvitato. La leva di azionamento ergonomica con ruota insieme al rullo garantisce una buona manovrabilità. Grazie alla corsa di azionamento breve, che e al contempo produce un grande spostamento dello spintore e una forza di sollevamento elevata, questa leva permette di sollevare anche dispositivi pesanti e di fissarli in modo sicuro.

**Nota disegno:**

1) girevole

Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	Versione 1	Cuscinetto della ruota	D	A	B	B1	B2	B3	B4	D1	H	L	L1	L2	Portata kg
95092-08037	con sistema di fissaggio	Cuscinetto radente	80	56	37	55	60	80	85	9	120	100	80	76	230
95092-10037	con sistema di fissaggio	Cuscinetto radente	100	65	37	55	60	80	85	9	142	100	80	76	230