

## Descrizione articolo/immagini prodotto



Collegamenti elastici e sigillanti

## Descrizione

**Nota:**

\* Tempo di formazione della pellicola.

**Nota bene:**

Le schede dati di sicurezza (vedi la sezione Download) sono ufficialmente reperibili in diverse lingue sul web utilizzando il termine di ricerca: "Henkel Documents".

**Informazioni generali:**

Per sigillature con elasticità permanente, efficacia di tenuta contro acqua, polvere, ecc.

Adesivo e sigillante con elasticità permanente LOCTITE, 97990-5366310  
Trasparente, pastoso. Impiegato specialmente come adesivo per garantire tenuta, aderenza e protezione ottimali. Usato per esempio come guarnizione nelle finestre dei treni e nelle sorgenti di calore (stufe, scambiatori di calore, condotte del vapore, scaldacqua), come protezione e isolamento di quadri di distribuzione e come collegamento di gomme silconiche HCR. Può essere impiegato anche nel campo della manutenzione.

Resistente alle temperature da -50°C a +200°C.

Adesivo e sigillante con elasticità permanente nero LOCTITE, 97990-5368310  
Nero, pastoso. Utilizzato principalmente come sigillante. È tuttavia anche adatto come collante e per applicazioni a temperature elevate. Viene utilizzato in diversi settori industriali, come per es. nel campo degli elettrodomestici o nell'industria automobilistica o aeronautica.

Resistente alle temperature da -50°C a +200°C.

## Sintesi articoli

N. ordine	Confezione	Cod. ID internaz.	Sistema d'indurimento	Tempo di presa minuti	Resistenza alla trazione N/mm <sup>2</sup>	Allungamento a rottura %	Durezza Shore
97990-5366310	cartuccia da 310 ml	5366	umidità dell'aria	5*	2	530	25A
97990-5368310	cartuccia da 310 ml	5368	umidità dell'aria	5*	2	435	26A