


Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Polietilene.

Nota:

Protezione efficace per superfici e prodotti fragili. Molto resistente agli influssi esterni ed ecologico, poiché riciclabile. Da tagliare in base al fabbisogno.

Sintesi articoli

N. ordine	Versione 1	Versione 2	LB=Dimensioni	Larghezza maglia	Spessore stuoia	Colore	G=Peso g/m
96510-07500950	per il trasporto	-	750X950 (+/- 10 mm)	11x11 mm	3,8 mm	blu	640
96510-078011804	per il trasporto	-	780X1180 (+/- 10 mm)	4X4 mm	3,7 mm	nero	900
96510-078011806	per il trasporto	-	780X1180 (+/- 10 mm)	6x6 mm	2,8 mm	nero	460
96510-075010000007	per il trasporto	-	750X100000 (+/- 10 mm)	7x7 mm	2,2 mm	blu	200
96510-075075000010	per il trasporto	-	750X75000 (+/- 10 mm)	10x10 mm	3 mm	bianco	410
96510-075050000011	per il trasporto	-	750X50000 (+/- 10 mm)	11x11 mm	3,8 mm	blu	640
96510-120030000206	per la pulizia di parti meccaniche	per soluzioni chimiche	1200X30000 (+/- 10 mm)	6x6 mm	2,8 mm	bianco	450
96510-102050000203	per la pulizia di parti meccaniche	per soluzioni acquose	1020X50000 (+/- 10 mm)	3x3 mm	2 mm	bianco	450
96510-081050000208	per la pulizia di parti meccaniche	per soluzioni acquose	810X50000 (+/- 10 mm)	8x8 mm	3,1 mm	nero	610
96510-118025000104	antiscivolo	-	1180X25000 (+/- 10 mm)	4x6 mm	1,8 mm	incolore	460
96510-118025000106	antiscivolo	-	1180X25000 (+/- 10 mm)	6x6 mm	3,3 mm	incolore	410