

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Alloggiamento in tubo di acciaio con riempimento di pallini di acciaio.
 Manico: tubo di acciaio con impugnatura di gomma scanalata o legno.
 Inserti per martello di nylon, bianchi (resistente a grasso e olio).

Nota:

Per gli inserti di battuta di ricambio vedere 96614.

Sintesi articoli

N. ordine	Versione 1	Ø testa	H=Altezza	L=Lunghezza
96610-03001	con manico in legno	30	110	330
96610-04001	con manico in legno	40	115	360
96610-05001	con manico in legno	50	120	370
96610-06001	con manico in legno	60	145	370
96610-03002	con manico in acciaio	30	110	290
96610-04002	con manico in acciaio	40	115	300
96610-05002	con manico in acciaio	50	120	310
96610-06002	con manico in acciaio	60	145	325