



Descrizione articolo/immagini prodotto




1/4"



1/2"



3/4"



Descrizione

Materiale:

Copolimero acetico (POM).

Versione:

Tubo articolato di colore blu o nero.

Accessorio di colore arancione.

Nota:

Tubo articolato flessibile per la condotta o l'aspirazione di liquidi e polvere, vapore e fumo. Può essere allungato o accorciato a piacimento. Il materiale è resistente contro la maggior parte degli agenti chimici e dei solventi. Non conduce elettricità ed è quindi compatibile anche con macchine roditrici.

Impostabile con precisione puntuale, stabile alle vibrazioni, mantiene la posizione, stabile alla pressione. Combinabile a piacimento con ugelli, avvitamenti, diramazioni, pezzi a T, riduttori, prolunghe, ecc.

Pressione d'esercizio consigliata:

Dimensione 1/4" 2-3,5 bar

Dimensione 1/2" 1,4-2 bar

Dimensione 3/4" 0,7-1,4 bar

Portata:

Dimensione 1/4" 950 l/min.


Dimensione 1/2" 1800 l/min.

Dimensione 3/4" 4300 l/min.D

Range di temperatura:

Da -20 °C a +80 °C.

Descrizione articolo/immagini prodotto



Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	Denominazione articolo	Denominazione	Dimensione	Utilizzo	Figura
96200-1400141	TUBO ARTICOLATO DI 1/4 L=140, BLU	Tubo Articolato	1/4		
96200-1400142	TUBO ARTICOLATO DI 1/4 L=140, NERO	Tubo Articolato	1/4		
96200-1415001	TUBO ARTICOLATO DI 1/4 L=15M, BLU	Tubo Articolato	1/4		
96200-1415002	TUBO ARTICOLATO DI 1/4 L=15M, NERO	Tubo Articolato	1/4		
96200-1401	UGELLO ROTONDO DI 1/4, D=1,5	Ugello Rotondo	1/4	getto puntiforme	
96200-1402	UGELLO ROTONDO DI 1/4, D=3	Ugello Rotondo	1/4	getto puntiforme	
96200-1403	UGELLO ROTONDO DI 1/4, D=6	Ugello Rotondo	1/4	getto puntiforme	
96200-1404	UGELLO PIATTO GETTO LARGO DI 1/4 B=25	Ugello Piatto	1/4	getto allargato	
96200-1405	UGELLO PIATTO DI 1/4 B=12X1	Ugello Piatto	1/4	getto con sezione trasversale uniforme	
96200-1406	UGELLO PIATTO DI 1/4 B=12X1,5	Ugello Piatto	1/4	getto con sezione trasversale uniforme	
96200-1407	UGELLO PIATTO DI 1/4, 5 FORI	Ugello Piatto	1/4	più getti singoli paralleli	
96200-1408	UGELLO PIATTO DI 1/4, 7 FORI	Ugello Piatto	1/4	più getti singoli paralleli	
96200-1409	UGELLO A FLUSSO DIRETTO DI 1/4 B=25	Ugello A Flusso Diretto	1/4	getto diritto, compatto	
96200-1410	UGELLO PIATTO CON SNODO SFERICO DI 1/4, 16 FORI, D=1	Ugello Piatto	1/4	più getti singoli paralleli	
96200-1411	UGELLO PIATTO CON SNODO SFERICO DI 1/4, 16 FORI, D=1,5	Ugello Piatto	1/4	più getti singoli paralleli	
96200-1412	UGELLO PIATTO CON SNODO SFERICO DI 1/4, 20 FORI, D=2	Ugello Piatto	1/4	più getti singoli paralleli	
96200-1413	UGELLO ANGOLARE 90° DI 1/4, D=1,5	Ugello Angolare	1/4	getto puntiforme	
96200-1414	UGELLO ANGOLARE 90° DI 1/4, D=3	Ugello Angolare	1/4	getto puntiforme	
96200-1415	UGELLO ANGOLARE 90° DI 1/4, D=6	Ugello Angolare	1/4	getto puntiforme	
96200-1416	UGELLO ANGOLARE 90° DI 1/4, 6 FORI	Ugello Angolare	1/4	più getti singoli paralleli	
96200-1417	RACCORDO FILETTATO NPT 1/8 DI 1/4	Raccordo filettato	1/4	con sfera e filettatura esterna	
96200-1418	RACCORDO FILETTATO NPT 1/4 DI 1/4	Raccordo filettato	1/4	con sfera e filettatura esterna	
96200-1419	DISTRIBUTORE DI 1/4	Distributore	1/4	2 tubi da 1 linea di alimentazione	
96200-1420	DISTRIBUTORE DI 1/4	Distributore	1/4	2 tubi da a 90° da 1 linea di alimentazione	
96200-1421	RACCORDO DI 1/4	Raccordo	1/4	per curvature strette	
96200-1422	GIUNTO DI 1/4	Giunto	1/4	con manicotto su entrambe le estremità	
96200-1423	ADATTATORE DI 1/4, D=1/8	Adattatore	1/4	con manicotto e filettatura interna	
96200-1424	PROLUNGA DI 1/4 L=95	Prolunga	1/4	per superare tratti lunghi	

Sintesi articoli

N. ordine	Denominazione articolo	Denominazione	Dimensione	Utilizzo	Figura
96200-1425	TUBO CURVO 90° DI.1/4	Tubo Curvo	1/4	utilizzazione per curvature	
96200-1426	SISTEMA AD ANELLO DI.1/4	Sistema Ad Anello	1/4	getti radiali	
96200-1427	ANELLO DI SERRAGGIO CON VITI DI.1/4	Anello di serraggio	1/4	evita la flessione o la modifica della posizione in caso di pressione elevata	
96200-1428	VALVOLA DI NON RITORNO DI.1/4	Valvola di non ritorno	1/4	impedisce il gocciolamento	
96200-1429	RUBINETTO D'ARRESTO FILETTATURA ESTERNA DI.1/4, NPT 1/4	Rubinetto D'Arresto	1/4	regolazione e controllo continui della portata	
96200-1430	RUBINETTO D'ARRESTO FILETTATURA INTERNA DI.1/4, NPT 1/4	Rubinetto D'Arresto	1/4	regolazione e controllo continui della portata	
96200-1431	RUBINETTO D'ARRESTO CON ELEMENTO DI COLLEGAME DI.1/4	Rubinetto D'Arresto	1/4	regolazione e controllo continui della portata	
96200-1499	UTENSILE DI MONTAGGIO DI.1/4	Utensile di montaggio	1/4	per il montaggio degli elementi del tubo articolato	
96200-1200141	TUBO ARTICOLATO DI.1/2 L=140, BLU	Tubo Articolato	1/2		
96200-1200142	TUBO ARTICOLATO DI.1/2 L=140, NERO	Tubo Articolato	1/2		
96200-1215001	TUBO ARTICOLATO DI.1/2 L=15M, BLU	Tubo Articolato	1/2		
96200-1215002	TUBO ARTICOLATO DI.1/2 L=15M, NERO	Tubo Articolato	1/2		
96200-1201	UGELLO ROTONDO DI.1/2, D=6	Ugello Rotondo	1/2	getto puntiforme	
96200-1202	UGELLO ROTONDO DI.1/2, D=9	Ugello Rotondo	1/2	getto puntiforme	
96200-1203	UGELLO ROTONDO DI.1/2, D=12	Ugello Rotondo	1/2	getto puntiforme	
96200-1204	UGELLO PIATTO GETTO LARGO DI.1/2 B=32	Ugello Piatto	1/2	getto allargato	
96200-1205	UGELLO PIATTO GETTO LARGO DI.1/2 B=63	Ugello Piatto	1/2	getto allargato	
96200-1206	UGELLO PIATTO DI.1/2 B=18X2	Ugello Piatto	1/2	getto con sezione trasversale uniforme	
96200-1207	UGELLO PIATTO DI.1/2 B=18X3,2	Ugello Piatto	1/2	getto con sezione trasversale uniforme	
96200-1208	UGELLO PIATTO DI.1/2, 5 FORI, D=3,2	Ugello Piatto	1/2	più getti singoli paralleli	
96200-1209	UGELLO PIATTO DI.1/2, 7 FORI, D=2	Ugello Piatto	1/2	più getti singoli paralleli	
96200-1210	UGELLO A FLUSSO DIRETTO DI.1/2 B=32	Ugello A Flusso Diretto	1/2	getto diritto, compatto	
96200-1211	UGELLO A FLUSSO DIRETTO DI.1/2 B=42	Ugello A Flusso Diretto	1/2	getto diritto, compatto	
96200-1212	UGELLO PIATTO CON SNODO SFERICO DI.1/2, 20 FORI, D=2	Ugello Piatto	1/2	più getti singoli paralleli	
96200-1213	UGELLO ANGOLARE 90° DI.1/2, D=6	Ugello Angolare	1/2	getto puntiforme	
96200-1214	UGELLO ANGOLARE 90° DI.1/2, D=9	Ugello Angolare	1/2	getto puntiforme	
96200-1215	UGELLO ANGOLARE 90° DI.1/2, D=12	Ugello Angolare	1/2	getto puntiforme	

Sintesi articoli

N. ordine	Denominazione articolo	Denominazione	Dimensione	Utilizzo	Figura
96200-1216	UGELLO ANGOLARE 90° DI.1/2, 8 FORI	Ugello Angolare	1/2	più getti singoli paralleli	
96200-1217	RACCORDO FILETTATO NPT 3/8 DI.1/2	Raccordo filettato	1/2	con sfera e filettatura esterna	
96200-1218	RACCORDO FILETTATO NPT 1/2 DI.1/2	Raccordo filettato	1/2	con sfera e filettatura esterna	
96200-1219	DISTRIBUTORE DI.1/2	Distributore	1/2	2 tubi da 1 linea di alimentazione	
96200-1220	DISTRIBUTORE RIDOTTO DI.1/2-1/4	Distributore	1/2 - 1/4	2 tubi da 1 linea di alimentazione	
96200-1221	DISTRIBUTORE DI.1/2	Distributore	1/2	2 tubi da a 90° da 1 linea di alimentazione	
96200-1222	RACCORDO DI.1/2, ARANCIO	Raccordo	1/2	per curvature strette	
96200-1223	GIUNTO DI.1/2, ARANCIO	Giunto	1/2	con manicotto su entrambe le estremità	
96200-1224	RIDUTTORE DI.1/2-1/4	Riduttore	1/2 - 1/4	riduzione da 1/2" a 1/4"	
96200-1225	PROLUNGA DI.1/2 L=95	Prolunga	1/2	per superare tratti lunghi	
96200-1226	TUBO CURVO 90° DI.1/2	Tubo Curvo	1/2	utilizzazione per curvature	
96200-1227	SISTEMA AD ANELLO DI.1/2	Sistema Ad Anello	1/2	getti radiali	
96200-1228	ANELLO DI SERRAGGIO CON VITI DI.1/2	Anello di serraggio	1/2	evita la flessione o la modifica della posizione in caso di pressione elevata	
96200-1229	VALVOLA DI NON RITORNO DI.1/2	Valvola di non ritorno	1/2	impedisce il gocciolamento	
96200-1230	RUBINETTO D'ARRESTO FILETTATURA ESTERNA DI.1/2, NPT 1/2	Rubinetto D'Arresto	1/2	regolazione e controllo continui della portata	
96200-1231	RUBINETTO D'ARRESTO FILETTATURA INTERNA DI.1/2, NPT 1/2	Rubinetto D'Arresto	1/2	regolazione e controllo continui della portata	
96200-1232	RUBINETTO D'ARRESTO CON ELEMENTO DI COLLEGAME DI.1/2	Rubinetto D'Arresto	1/2	regolazione e controllo continui della portata	
96200-1299	UTENSILE DI MONTAGGIO DI.1/2	Utensile di montaggio	1/2	per il montaggio degli elementi del tubo articolato	
96200-3400151	TUBO ARTICOLATO DI.3/4 L=152, BLU	Tubo Articolato	3/4		
96200-3400152	TUBO ARTICOLATO DI.3/4 L=152, NERO	Tubo Articolato	3/4		
96200-3401501	TUBO ARTICOLATO DI.3/4 L=1,5M, BLU	Tubo Articolato	3/4		
96200-3401502	TUBO ARTICOLATO DI.3/4 L=1,5M, NERO	Tubo Articolato	3/4		
96200-3415001	TUBO ARTICOLATO DI.3/4 L=15M, BLU	Tubo Articolato	3/4		
96200-3415002	TUBO ARTICOLATO DI.3/4 L=15M, NERO	Tubo Articolato	3/4		
96200-3401	UGELLO ROTONDO DI.3/4, D=16	Ugello Rotondo	3/4	getto puntiforme	
96200-3402	UGELLO ROTONDO DI.3/4, D=19	Ugello Rotondo	3/4	getto puntiforme	
96200-3403	UGELLO PIATTO GETTO LARGO DI.3/4 B=76	Ugello Piatto	3/4	getto allargato	

Sintesi articoli

N. ordine	Denominazione articolo	Denominazione	Dimensioni	Utilizzo	Figura
					
96200-3404	RACCORDO FILETTATO NPT 3/4 DI.3/4	Raccordo filettato	3/4	con sfera e filettatura esterna	
96200-3405	RACCORDO FILETTATO BSPT 3/4 DI.3/4	Raccordo filettato	3/4	con sfera e filettatura esterna	
96200-3406	PIEDINO DI FISSAGGIO CON FORATURA PER VITE DI.3/4	Piedino Di Fissaggio	3/4		
96200-3407	DISTRIBUTORE DI.3/4	Distributore	3/4	2 tubi da 1 linea di alimentazione	
96200-3408	DISTRIBUTORE RIDOTTO DI.3/4-1/2	Distributore	3/4-1/2	riduce da 3/4" a 1/2"	
96200-3409	RIDUTTORE DI.3/4-1/2	Riduttore	3/4-1/2	riduzione da 1/2" a 1/4"	
96200-3410	GIUNTO DI.3/4	Giunto	3/4	con manicotto su entrambe le estremità	
96200-3411	RACCORDO DI.3/4	Raccordo	3/4	per curvature strette	
96200-3412	RUBINETTO D'ARRESTO FILETTATURA ESTERNA DI.3/4, NPT 3/4	Rubinetto D'Arresto	3/4	regolazione e controllo continui della portata	
96200-3413	RUBINETTO D'ARRESTO FILETTATURA INTERNA DI.3/4, NPT 3/4	Rubinetto D'Arresto	3/4	regolazione e controllo continui della portata	
96200-3414	RUBINETTO D'ARRESTO CON ELEMENTO DI COLLEGAME DI.3/4	Rubinetto D'Arresto	3/4	regolazione e controllo continui della portata	
96200-3499	UTENSILE DI MONTAGGIO DI.3/4	Utensile di montaggio	3/4	per il montaggio degli elementi del tubo articolato	