

Descrizione articolo/immagini prodotto

**Descrizione****Materiale:**

Resina termoplastica.

Vite a testa cilindrica DIN 7984 e dado esagonale DIN 985, in acciaio.

Versione:

colore nero.

Vite a testa cilindrica, dado esagonale zincato.

Nota:

I morsetti articolati con dentatura esterna possono essere collegati ai morsetti articolati con dentatura interna (29024, 29028 o 29030) per formare una parte articolata.

La grandezza base dei tubi a sezione rotonda è \varnothing 18 mm o \varnothing 30 mm. Se occorre serrare tubi più piccoli o passare da tubi a sezione rotonda a tubi a sezione quadra, si possono utilizzare i riduttori 29042.


Su richiesta:

Maniglia a leva in plastica per il fissaggio.

Accessori:

- Riduttori 29042
- Tubi a sezione rotonda e quadra 29050

Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	A	C	D	E	F	G	H	K	L	M	P	R	S	T
29026-18	18	9,9	6,1	25	7,5	26,5	5,9	30	57,5	45	21	34	M6x18	M6-DIN 985
29026-30	30	16,5	8,1	40	11	41,5	6,5	45	88	68	28,5	52,5	M8x25	M8-DIN 985