

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Resina termoplastica.

Vite a testa cilindrica DIN 7984 e dado esagonale DIN 985, in acciaio.

Versione:

colore nero.

Vite a testa cilindrica, dado esagonale zincato.

Nota:

I morsetti articolati con dentatura interna possono essere collegati ai morsetti articolati con dentatura esterna (29026) per formare una parte articolata.

La grandezza base dei tubi a sezione rotonda è Ø 18 mm o Ø 30 mm. Se occorre serrare tubi più piccoli o passare da tubi a sezione rotonda a tubi a sezione quadra, si possono utilizzare i riduttori 29042.


Su richiesta:

Maniglia a leva in plastica per il fissaggio.

Accessori:

- Riduttori 29042
- Tubi a sezione rotonda e quadra 29050

Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	A	C	D	E	F	G	H	K	L	N	P	S	T
29028-18	18	9,7	6,1	30	25	25	27,5	14	61,5	5,7	21	M6x18	M6-DIN 985
29028-30	30	16,5	8,1	45	40	40	43	22,5	95,5	6,5	28,5	M8x25	M8-DIN 985