

Descrizione articolo/immagini prodotto

**Descrizione****Materiale:**

Resina termoplastica.

Vite a testa cilindrica DIN 7984 e dado esagonale DIN 985, in acciaio.

Versione:

colore nero.

Vite a testa cilindrica, dado esagonale zincato.

Nota:

I morsetti articolati sono regolabili di 180° in continuo.

La grandezza base dei tubi a sezione rotonda è Ø 18 mm o Ø 30 mm. Se occorre serrare tubi più piccoli o passare da tubi a sezione rotonda a tubi a sezione quadra, si possono utilizzare i riduttori 29042.

Su richiesta:

Maniglia a leva in plastica per il fissaggio.

Accessori:

- Riduttori 29042
- Tubi a sezione rotonda e quadra 29050


Nota bene:

Coppia di avvitamento delle viti di fissaggio:

M6: 10 Nm

M8: 25 Nm

Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	A	B	C	D	E	F	G	H	L	M	N	O	P	S
29032-18	18	18	30	25	26,5	30	25	27,5	94	45	34	14	21	M6x18
29032-30	30	30	45	40	41,5	45	40	43	143,5	68	52,5	22,5	28,5	M8x25