

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Getto di alluminio.

Vite a testa cilindrica DIN 7984 e dado esagonale DIN 985, acciaio.

Versione:

burattato.

Vite a testa cilindrica e dado esagonale zincato.

Nota:

Le basi articolate sono regolabili di 180° in continuo.

* Foro oblungo.


Su richiesta:

Maniglia a leva per il fissaggio e altri diametri.

Accessori:

- Tubi a sezione rotonda e quadra 29050

Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	A	B	C	D	E	F	G	H	K	L	M	N	O	P	R	S	U
29036-512	12,1	6* (2x)	25	26	29,4	40	50	20	-	64	44	5	35	21	37,5	M6x18	38
29036-514	14,1	6* (2x)	25	26	29,4	40	50	20	-	64	44	5	35	21	37,5	M6x18	38
29036-516	16,1	6* (2x)	25	26	29,4	40	50	20	-	64	44	5	35	21	37,5	M6x18	38
29036-518	18,1	6* (2x)	25	26	29,4	40	50	20	-	64	44	5	35	21	37,5	M6x18	38
29036-520	20,1	7* (4x)	45	40	42	57	75	33	57	106	73	7	75	33	52	M8x35	-
29036-525	25,1	7* (4x)	45	40	42	57	75	33	57	106	73	7	75	33	52	M8x35	-
29036-530	30,1	7* (4x)	45	40	42	57	75	33	57	106	73	7	75	33	52	M8x35	-
29036-540	40,2	9* (4x)	60	56	57	76	100	44	76	144	100	10	100	48	69	M10x50	-