28060 Aste di livello olio

Descrizione articolo/immagini prodotto

Descrizione

Materiale:
Impugnatura in poliammide termoplastica.
Asta di livello dell'olio in acciaio.
O-ring di gomma (NBR), 70 Shore.

Versione:
Impugnatura colore nero.
Asta di livello dell'olio fosfatata.

Range di temperatura:
Resistente alle temperature: con olio fino a 100°C.

Nota disegno:
Forma B: con foro di sfiato
Forma C: senza foro di sfiato
Forma D: con foro di sfiato

1) O-ring
2) solo per forma D

Disegni





Sintesi articoli

N. ordine	Forma	D	D1	D2	D3	D4 Ø	L	L1	S min.
28060-22714	B	27	14	18	13	4	34	13	10
28060-23218	B	32	18	24	14	5	45	17	9
28060-23220	B	32	20	24	14	5	44,5	18	10
28060-32714	C	27	14	18	13	4	34	20	17
28060-33012	C	27	12	18	14	4	36	20	16
28060-33318	C	33	18	24	14	5	44	21	17,5
28060-33520	C	35	20	24	16	5	46	21	17,5
28060-42714	D	27	14	18	13	4	34	20	17
28060-43318	D	33	18	24	14	5	44	21	17,5