

## Descrizione articolo/immagini prodotto



## Descrizione

**Materiale:**

Alloggiamento in resina termoplastica poliammide.

**Versione:**

Alloggiamento trasparente, elevata resistenza meccanica, resistente all'invecchiamento, resistente alle temperature, con olio fino a 100°C, con acqua fino a 70°C, resistente ai solventi ma non all'alcol. Guarnizione piatta priva di amianto.


**Su richiesta:**

Guarnizione di gomma (NBR).

**Nota disegno:**

1) Guarnizione piatta

## Disegni



## Sintesi articoli

N. ordine	D	D1	D2	L	L1	SW	Coppia di serraggio max. Nm
28008-22038	22	G3/8	15	14	10	19	8
28008-28012	28	G1/2	20	17	10	24	12
28008-35034	35	G3/4	25	20	10	30	16
28008-42100	42	G1	31	24	10,5	36	20