

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Alloggiamento in alluminio.
Riflettore in alluminio o plastica bianca.
Apertura di ispezione in poliammide.

Versione:

Apertura di ispezione trasparente,
resistente alle alte temperature: con olio fino a 100°C,
con acqua fino a 70°C.
Guarnizione piatta priva di amianto.


Nota:

Nei modelli G3/8 und M 18x1,5 il riflettore è di plastica bianca.

Nota disegno:

1) Guarnizione piatta

Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	D	D1	D2	L	L1	SW	Coppia di serraggio max. Nm	Carico di compressione max. bar
28010-20014	20	G1/4	11	8	8	17	4	10
28010-24038	24,1	G3/8	12,7	9,5	9	22	10	10
28010-29012	29,7	G1/2	15	10	9	27	15	10
28010-36034	35,2	G3/4	21,9	10	11	32	22	10
28010-42100	44,1	G1	25,1	11	11	40	-	10
28010-52114	55	G1 1/4	34	13,5	12	50	-	10
28010-241815	24,5	M18X1,5	13	10	9	22	12	10
28010-292215	29,5	M22X1,5	16	10	9	27	15	10

