

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Alloggiamento, coperchio in poliammide termoplastica 66.
Filtro d'aria in poliuretano (schiuma PU).
Guarnizione piatta in gomma (NBR), 70 Shore.

Versione:

Alloggiamento colore nero.
Coperchio colore rosso.
Grado di filtrazione 40 µm.

Range di temperatura:

Resistente alle temperature: con olio fino a 100°C.


Su richiesta:

Coperchio giallo per olio diesel.

Nota disegno:

- 1) Guarnizione piatta
- 2) Sfiato
- 3) Coperchio
- 4) Filtro d'aria

Disegni



Sintesi articoli

| N. ordine | D | D1 | L | L1 |
|--------------|------|-------|----|----|
| 28032-67200 | 67,5 | G2 | 30 | 15 |
| 28032-676020 | 67,5 | M60x2 | 30 | 15 |

