

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Acciaio o acciaio inox 1.4305.

Versione:


zincato e passivato. Modello in acciaio inox non trattato.

Nota:


La filettatura sinistrorsa si riferisce alla misura D2.

Disegni

Forma C
senza circlip



Forma CS
con circlip



Sintesi articoli

N. ordine	Versione 2	Forma	Materiale corpo base	D1	D2	D3	D4	A	L2	L3	E	SW
27650-0805	filettatura destrorsa	C	acciaio	8	M5	8	M5	22	10,2	9	10,2	7
27650-1006	filettatura destrorsa	C	acciaio	10	M6	10	M6	25	12,5	11	11,5	8
27650-1308	filettatura destrorsa	C	acciaio	13	M8	13	M8	30	16,5	13	14	11
27650-1610	filettatura destrorsa	C	acciaio	16	M10	16	M10	35	20	16	15,5	13
27650-1612	filettatura destrorsa	C	acciaio	16	M12	16	M12	35	20	16	15,5	13
27650-1914	filettatura destrorsa	C	acciaio	19	M14x1,5	22	M14x1,5	45	28	20	21,5	16
27650-1916	filettatura destrorsa	C	acciaio	19	M16	22	M16	45	28	20	21,5	16
27650-080501	filettatura sinistrorsa	C	acciaio	8	M5	8	M5	22	10,2	9	10,2	7
27650-100601	filettatura sinistrorsa	C	acciaio	10	M6	10	M6	25	12,5	11	11,5	8
27650-130801	filettatura sinistrorsa	C	acciaio	13	M8	13	M8	30	16,5	13	14	11
27650-161001	filettatura sinistrorsa	C	acciaio	16	M10	16	M10	35	20	16	15,5	13
27650-161201	filettatura sinistrorsa	C	acciaio	16	M12	16	M12	35	20	16	15,5	13
27650-191401	filettatura sinistrorsa	C	acciaio	19	M14x1,5	22	M14x1,5	45	28	20	21,5	16
27650-191601	filettatura sinistrorsa	C	acciaio	19	M16	22	M16	45	28	20	21,5	16
27650-080351	filettatura destrorsa	CS	acciaio	8	M3,5	8	M4	18	10,2	9	8	7
27650-08051	filettatura destrorsa	CS	acciaio	8	M5	8	M5	22	10,2	9	10,2	7
27650-10061	filettatura destrorsa	CS	acciaio	10	M6	10	M6	25	12,5	11	11,5	8
27650-13081	filettatura destrorsa	CS	acciaio	13	M8	13	M8	30	16,5	13	14	11
27650-16101	filettatura destrorsa	CS	acciaio	16	M10	16	M10	35	20	16	15,5	13
27650-16121	filettatura destrorsa	CS	acciaio	16	M12	16	M12	35	20	16	15,5	13
27650-19141	filettatura destrorsa	CS	acciaio	19	M14x1,5	22	M14x1,5	45	28	20	21,5	16
27650-19161	filettatura destrorsa	CS	acciaio	19	M16	22	M16	45	28	20	21,5	16
27650-080511	filettatura sinistrorsa	CS	acciaio	8	M5	8	M5	22	10,2	9	10,2	7
27650-100611	filettatura sinistrorsa	CS	acciaio	10	M6	10	M6	25	12,5	11	11,5	8
27650-130811	filettatura sinistrorsa	CS	acciaio	13	M8	13	M8	30	16,5	13	14	11
27650-161011	filettatura sinistrorsa	CS	acciaio	16	M10	16	M10	35	20	16	15,5	13

Sintesi articoli

N. ordine	Versione 2	Forma	Materiale corpo base	D1	D2	D3	D4	A	L2	L3	E	SW
27650-161211	filettatura sinistrorsa	CS	acciaio	16	M12	16	M12	35	20	16	15,5	13
27650-191411	filettatura sinistrorsa	CS	acciaio	19	M14x1,5	22	M14x1,5	45	28	20	21,5	16
27650-191611	filettatura sinistrorsa	CS	acciaio	19	M16	22	M16	45	28	20	21,5	16
27650-08052	filettatura destrorsa	CS	acciaio inox	8	M5	8	M5	22	10,2	9	10,2	7
27650-10062	filettatura destrorsa	CS	acciaio inox	10	M6	10	M6	25	12,5	11	11,5	8
27650-13082	filettatura destrorsa	CS	acciaio inox	13	M8	13	M8	30	16,5	13	14	11
27650-16102	filettatura destrorsa	CS	acciaio inox	16	M10	16	M10	35	20	16	15,5	13
27650-16122	filettatura destrorsa	CS	acciaio inox	16	M12	16	M12	35	20	16	15,5	13
27650-080521	filettatura sinistrorsa	CS	acciaio inox	8	M5	8	M5	22	10,2	9	10,2	7
27650-100621	filettatura sinistrorsa	CS	acciaio inox	10	M6	10	M6	25	12,5	11	11,5	8
27650-130821	filettatura sinistrorsa	CS	acciaio inox	13	M8	13	M8	30	16,5	13	14	11
27650-161021	filettatura sinistrorsa	CS	acciaio inox	16	M10	16	M10	35	20	16	15,5	13
27650-161221	filettatura sinistrorsa	CS	acciaio inox	16	M12	16	M12	35	20	16	15,5	13