

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Acciaio o acciaio inox 1.4305.

Per versioni in acciaio inox guarnizione di neoprene.

Versione:

zincato e passivato. Modello in acciaio inox non trattato.

Nota:


Versione in acciaio inox:

protezione contro polvere, sporco, spruzzi d'acqua, vapori. Utilizzo nell'intervallo di temperatura da -30 °C a + 110 °C.

Su richiesta:

Snodi assiali con forze di estrazione piu elevate e filettatura sinistrorsa.

Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	Materiale corpo base	D1	D2	A	LA	L3	E	Forza di estrazione F N
27665-08	acciaio	8	M5	22	19,2	9	10,2	30
27665-10	acciaio	10	M6	25	23,5	11	11,5	40
27665-13	acciaio	13	M8	30	29,5	13	14	60
27665-16	acciaio	16	M10	35	36	16	15,5	80
27665-19	acciaio	19	M14x1,5	45	48	20	21,5	100
27665-108	acciaio inox	8	M5	22	19,2	9	10,2	30
27665-110	acciaio inox	10	M6	25	23,5	11	11,5	40
27665-113	acciaio inox	13	M8	30	29,5	13	14	60
27665-116	acciaio inox	16	M10	35	36	16	15,5	80