Descrizione articolo/immagini prodotto

Descrizione

Materiale:
Alloggiamento in resina termoplastica rinforzata con fibra di vetro.
Vite a testa esagonale in acciaio.

Versione:
Alloggiamento rinforzato con fibra di vetro, colore nero.
Vite a testa esagonale zincata.

Nota:
Grazie alla parte terminale piatta e alla vite a testa esagonale incassata, il piedino è particolarmente adatto per il montaggio sulle superfici lisce.
L'altezza dei piedini può essere regolata girando in continuo le viti, a mano o con un utensile.

Nota disegno:
1) Pezzo terminale
2) Dado

Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	A	B	D	D2 per vite a testa svasata	H1	SW1	Carico ammissibile max. kN (solo con carico statico)
27841-3004	30	20,5	30	M4	35-50	22	1,5
27841-4006	40	28	40	M6	45-65	30	1,5

Sintesi articoli