

Descrizione articolo/immagini prodotto

**Descrizione****Materiale:**

Resina termoplastica rinforzata con fibra di vetro. Asse in acciaio inox.

Versione:

Cerniera colore nero. Asse non trattato.

Nota:


Tutte le cerniere possono essere fornite, su richiesta, anche con punte di posizionamento per le cave dei profili di alluminio (cave 6, 8 e 10). Facilitano il montaggio, fissano la cerniera contro la torsione e la rendono più resistente.

I valori di carico indicati delle cerniere sono valori indicativi non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche.

I valori di carico sono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione.

I diversi materiali a cui le cerniere sono attaccate e i tipi di fissaggio, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori accertati.

Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	A	A1	A2	A3	A4	B	B2	D1	D2	D3	H	F1 N	F2 N
27850-1251515	52	15	15	26	26	48	28	6,6	6	14	9	625	425
27850-1251518	55,5	15	17,5	26	29,5	48	28	6,6	6	14	9	700	500
27850-1251520	61,5	15	20	26	35,5	48	28	6,6	6	14	9	700	400
27850-1251523	64,5	15	22,5	26	38,5	48	28	6,6	6	14	9	800	350
27850-1251525	69,5	15	25	26	43,5	48	28	6,6	6	14	9	800	325
27850-1251528	74,5	15	27,5	26	48,5	48	28	6,6	6	14	9	800	320
27850-1251533	83,5	15	32,5	26	57,5	48	28	6,6	6	14	9	800	240
27850-1301815	55,5	17,5	15	29,5	26	48	28	6,6	6	14	9	750	450
27850-1301818	59	17,5	17,5	29,5	29,5	48	28	6,6	6	14	9	750	500
27850-1301820	65	17,5	20	29,5	35,5	48	28	6,6	6	14	9	750	400
27850-1301823	68	17,5	22,5	29,5	38,5	48	28	6,6	6	14	9	800	350
27850-1301825	73	17,5	25	29,5	43,5	48	28	6,6	6	14	9	800	350
27850-1301828	78	17,5	27,5	29,5	48,5	48	28	6,6	6	14	9	800	350
27850-1301833	87	17,5	32,5	29,5	57,5	48	28	6,6	6	14	9	800	240
27850-1352015	61,5	20	15	35,5	26	48	28	6,6	6	14	9	750	400
27850-1352018	65	20	17,5	35,5	29,5	48	28	6,6	6	14	9	750	500
27850-1352020	71	20	20	35,5	35,5	48	28	6,6	6	14	9	750	400
27850-1352023	74	20	22,5	35,5	38,5	48	28	6,6	6	14	9	800	350
27850-1352025	79	20	25	35,5	43,5	48	28	6,6	6	14	9	800	350
27850-1352028	84	20	27,5	35,5	48,5	48	28	6,6	6	14	9	900	350
27850-1352033	93	20	32,5	35,5	57,5	48	28	6,6	6	14	9	800	240

Sintesi articoli

N. ordine	A	A1	A2	A3	A4	B	B2	D1	D2	D3	H	F1 N	F2 N
27850-1402315	64,5	22,5	15	38,5	26	48	28	6,6	6	14	9	650	425
27850-1402318	68	22,5	17,5	38,5	29,5	48	28	6,6	6	14	9	750	500
27850-1402320	74	22,5	20	38,5	35,5	48	28	6,6	6	14	9	750	400
27850-1402323	77	22,5	22,5	38,5	38,5	48	28	6,6	6	14	9	800	400
27850-1402328	87	22,5	27,5	38,5	48,5	48	28	6,6	6	14	9	800	350
27850-1402333	96	22,5	32,5	38,5	57,5	48	28	6,6	6	14	9	800	240
27850-1452515	69,5	25	15	43,5	26	48	28	6,6	6	14	9	650	425
27850-1452518	73	25	17,5	43,5	29,5	48	28	6,6	6	14	9	750	500
27850-1452520	79	25	20	43,5	35,5	48	28	6,6	6	14	9	700	400
27850-1452523	82	25	22,5	43,5	38,5	48	28	6,6	6	14	9	800	350
27850-1452525	87	25	25	43,5	43,5	48	28	6,6	6	14	9	800	325
27850-1452528	92	25	27,5	43,5	48,5	48	28	6,6	6	14	9	800	320
27850-1452533	101	25	32,5	43,5	57,5	48	28	6,6	6	14	9	800	240
27850-1502815	74,5	27,5	15	48,5	26	48	28	6,6	6	14	9	650	425
27850-1502818	78	27,5	17,5	48,5	29,5	48	28	6,6	6	14	9	750	500
27850-1502820	84	27,5	20	48,5	35,5	48	28	6,6	6	14	9	700	400
27850-1502823	87	27,5	22,5	48,5	38,5	48	28	6,6	6	14	9	800	350
27850-1502828	97	27,5	27,5	48,5	48,5	48	28	6,6	6	14	9	800	320
27850-1502833	106	27,5	32,5	48,5	57,5	48	28	6,6	6	14	9	800	240
27850-1603315	83,5	32,5	15	57,5	26	48	28	6,6	6	14	9	650	425
27850-1603318	87	32,5	17,5	57,5	29,5	48	28	6,6	6	14	9	750	500
27850-1603320	93	32,5	20	57,5	35,5	48	28	6,6	6	14	9	700	400
27850-1603323	96	32,5	22,5	57,5	38,5	48	28	6,6	6	14	9	800	350
27850-1603325	101	32,5	25	57,5	43,5	48	28	6,6	6	14	9	800	325
27850-1603328	106	32,5	27,5	57,5	48,5	48	28	6,6	6	14	9	900	320
27850-1603333	115	32,5	32,5	57,5	57,5	48	28	6,6	6	14	9	900	240