

Descrizione articolo/immagini prodotto

**Descrizione****Materiale:**

Resina termoplastica rinforzata con fibra di vetro. Asse in acciaio inox.

Versione:

Cerniera colore nero. Asse non trattato.

Nota:

Le cerniere con ante di diversa lunghezza possono essere utilizzate a destra e a sinistra.


Tutte le cerniere possono essere fornite, su richiesta, anche con punte di posizionamento per le cave dei profili di alluminio (cave 6, 8 e 10). Facilitano il montaggio, fissano la cerniera contro la torsione e la rendono più resistente.

I valori di carico indicati delle cerniere sono valori indicativi non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche.

I valori di carico sono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione.

I diversi materiali a cui le cerniere sono attaccate e i tipi di fissaggio, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori accertati.

Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	A	A1	A2	A3	A4	B	B2	D1	D2	D3	H	F1 N	F2 N
27852-201212	39	11,5	11,5	19,5	19,5	30	14	4,2	3	8	5,5	400	200
27852-251515	52	15	15	26	26	48	28	6,6	6	14	9	625	425
27852-251518	55,5	15	17,5	26	29,5	48	28	6,6	6	14	9	700	500
27852-251520	61,5	15	20	26	35,5	48	28	6,6	6	14	9	700	400
27852-251523	64,5	15	22,5	26	38,5	48	28	6,6	6	14	9	800	350
27852-251525	69,5	15	25	26	43,5	48	28	6,6	6	14	9	800	325
27852-251528	74,5	15	27,5	26	48,5	48	28	6,6	6	14	9	800	320
27852-251533	83,5	15	32,5	26	57,5	48	28	6,6	6	14	9	800	240
27852-301818	59	17,5	17,5	29,5	29,5	48	28	6,6	6	14	9	700	400
27852-301820	65	17,5	20	29,5	35,5	48	28	6,6	6	14	9	700	400
27852-301823	68	17,5	22,5	29,5	38,5	48	28	6,6	6	14	9	750	450
27852-301825	73	17,5	25	29,5	43,5	48	28	6,6	6	14	9	750	450
27852-301828	78	17,5	27,5	29,5	48,5	48	28	6,6	6	14	9	900	425
27852-301833	87	17,5	32,5	29,5	57,5	48	28	6,6	6	14	9	850	200
27852-352020	71	20	20	35,5	35,5	48	28	6,6	6	14	9	700	400
27852-352023	74	20	22,5	35,5	38,5	48	28	6,6	6	14	9	750	450
27852-352025	79	20	25	35,5	43,5	48	28	6,6	6	14	9	750	450
27852-352028	84	20	27,5	35,5	48,5	48	28	6,6	6	14	9	800	425
27852-352033	93	20	32,5	35,5	57,5	48	28	6,6	6	14	9	800	175
27852-402323	77	22,5	22,5	38,5	38,5	48	28	6,6	6	14	9	750	450
27852-402325	82	22,5	25	38,5	43,5	48	28	6,6	6	14	9	750	450
27852-402328	87	22,5	27,5	38,5	48,5	48	28	6,6	6	14	9	800	425
27852-402333	96	22,5	32,5	38,5	57,5	48	28	6,6	6	14	9	850	175
27852-452525	87	25	25	43,5	43,5	48	28	6,6	6	14	9	750	450
27852-452528	92	25	27,5	43,5	48,5	48	28	6,6	6	14	9	800	425

Sintesi articoli

N. ordine	A	A1	A2	A3	A4	B	B2	D1	D2	D3	H	F1 N	F2 N
27852-452533	101	25	32,5	43,5	57,5	48	28	6,6	6	14	9	850	200
27852-502828	97	27,5	27,5	48,5	48,5	48	28	6,6	6	14	9	800	425
27852-502833	106	27,5	32,5	48,5	57,5	48	28	6,6	6	14	9	850	200
27852-603333	115	32,5	32,5	57,5	57,5	48	28	6,6	6	14	9	850	175