

## Descrizione articolo/immagini prodotto



## Descrizione

## Materiale:


Acciaio o acciaio inox 1.4404.

## Versione:

Acciaio zincato.

Acciaio inox non trattato.

## Disegni



## Sintesi articoli

| N. ordine    | Materiale corpo base | Forma | A  | A1   | A2 | B  | D  | D1  | L   | L1 | R  | T   | Resistenza N |
|--------------|----------------------|-------|----|------|----|----|----|-----|-----|----|----|-----|--------------|
| 27657-00810  | acciaio              | A     | 19 | 4,25 | 10 | 10 | 8  | 3,4 | 8   | 3  | 4  | 1,5 | 180          |
| 27657-00816  | acciaio              | A     | 40 | 10   | 16 | 20 | 8  | 4,3 | 8   | 3  | 10 | 2   | 500          |
| 27657-01016  | acciaio              | A     | 40 | 10   | 16 | 20 | 10 | 4,3 | 9   | 3  | 10 | 2   | 800          |
| 27657-01316  | acciaio              | A     | 40 | 10   | 16 | 20 | 13 | 4,3 | 9,5 | 3  | 10 | 2   | 1200         |
| 27657-008101 | acciaio inox         | A     | 19 | 4,25 | 10 | 10 | 8  | 3,4 | 8   | 3  | 4  | 1,5 | 180          |
| 27657-008161 | acciaio inox         | A     | 40 | 10   | 16 | 20 | 8  | 4,3 | 8   | 3  | 10 | 2   | 500          |
| 27657-010161 | acciaio inox         | A     | 40 | 10   | 16 | 20 | 10 | 4,3 | 9   | 3  | 10 | 2   | 800          |
| 27657-013161 | acciaio inox         | A     | 40 | 10   | 16 | 20 | 13 | 4,3 | 9,5 | 3  | 10 | 2   | 1200         |
| 27657-10410  | acciaio              | B     | 19 | 4,25 | 10 | 10 | 4  | 3,4 | 5   | 2  | 4  | 1,5 | 180          |
| 27657-10610  | acciaio              | B     | 19 | 4,25 | 10 | 10 | 6  | 3,4 | 7   | 4  | 4  | 1,5 | 180          |
| 27657-10616  | acciaio              | B     | 40 | 10   | 16 | 20 | 6  | 4,3 | 7   | 4  | 10 | 2   | 500          |
| 27657-10816  | acciaio              | B     | 40 | 10   | 16 | 20 | 8  | 4,3 | 11  | 5  | 10 | 2   | 1200         |
| 27657-104101 | acciaio inox         | B     | 19 | 4,25 | 10 | 10 | 4  | 3,4 | 5   | 2  | 4  | 1,5 | 180          |
| 27657-106101 | acciaio inox         | B     | 19 | 4,25 | 10 | 10 | 6  | 3,4 | 7   | 4  | 4  | 1,5 | 180          |
| 27657-106161 | acciaio inox         | B     | 40 | 10   | 16 | 20 | 6  | 4,3 | 7   | 4  | 10 | 2   | 500          |
| 27657-108161 | acciaio inox         | B     | 40 | 10   | 16 | 20 | 8  | 4,3 | 11  | 5  | 10 | 2   | 1200         |