

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:


Acciaio o acciaio inox 1.4404.

Versione:

Acciaio zincato.

Acciaio inox non trattato.

Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	Materiale corpo base	Forma	A	A1	A2	B	D	D1	L	L1	R	T	Resistenza N
27657-00810	acciaio	A	19	4,25	10	10	8	3,4	8	3	4	1,5	180
27657-00816	acciaio	A	40	10	16	20	8	5,3	8	3	10	2	500
27657-01016	acciaio	A	40	10	16	20	10	5,3	9	3	10	2	800
27657-01316	acciaio	A	40	10	16	20	13	5,3	9,5	3	10	2	1200
27657-008101	acciaio inox	A	19	4,25	10	10	8	3,4	8	3	4	1,5	180
27657-008161	acciaio inox	A	40	10	16	20	8	5,3	8	3	10	2	500
27657-010161	acciaio inox	A	40	10	16	20	10	5,3	9	3	10	2	800
27657-013161	acciaio inox	A	40	10	16	20	13	5,3	9,5	3	10	2	1200