

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:


Acciaio o acciaio inox 1.4404.

Versione:

Acciaio zincato.

Acciaio inox non trattato.

Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	Materiale corpo base	Forma	A	A1	A2	B	D	D1	L	L1	R	T	Resistenza N
27657-10410	acciaio	B	19	4,25	10	10	4	3,4	5	2	4	1,5	180
27657-10610	acciaio	B	19	4,25	10	10	6	3,4	7	4	4	1,5	180
27657-10616	acciaio	B	40	10	16	20	6	4,3	7	4	10	2	500
27657-10816	acciaio	B	40	10	16	20	8	4,3	11	5	10	2	1200
27657-104101	acciaio inox	B	19	4,25	10	10	4	3,4	5	2	4	1,5	180
27657-106101	acciaio inox	B	19	4,25	10	10	6	3,4	7	4	4	1,5	180
27657-106161	acciaio inox	B	40	10	16	20	6	4,3	7	4	10	2	500
27657-108161	acciaio inox	B	40	10	16	20	8	4,3	11	5	10	2	1200