


Descrizione articolo/immagini prodotto

**Descrizione****Materiale:**

Acciaio.

Versione:

Superficie zincata.

Nota:



Guide di scorrimento a perni volventi.

Le guide fisse servono per assorbire forze assiali e radiali. Le guide mobili servono per assorbire il carico delle forze radiali e, in combinazione con la guida fissa, permettono di assorbire eventuali coppie che si manifestano. Nel collegamento con cuscinetto bloccato e libero, la guida a supporto libero compensa gli errori di parallelismo e tolleranza.


Su richiesta:

Lunghezze fino a max. 3120 mm.

Disegni

Guida lineare a rulli
per supporto fissoGuida lineare a rulli
per supporto libero

Vite di serraggio



Sintesi articoli

Guide lineari a rulli per supporto fisso

N. ordine	Dimensioni	A	A1	B1	C	D	E	H	L	R
21320-120X0800	20	7	2,5	19,2	2	4,5	6,9	10,2	800	3
21320-120X1040	20	7	2,5	19,2	2	4,5	6,9	10,2	1040	3
21320-120X2080	20	7	2,5	19,2	2	4,5	6,9	10,2	2080	3
21320-120X3120	20	7	2,5	19,2	2	4,5	6,9	10,2	3120	3
21320-130X0800	30	11	5	29,5	2,5	6	10	14,1	800	4,5
21320-130X1040	30	11	5	29,5	2,5	6	10	14,1	1040	4,5
21320-130X2080	30	11	5	29,5	2,5	6	10	14,1	2080	4,5
21320-130X3120	30	11	5	29,5	2,5	6	10	14,1	3120	4,5
21320-145X0800	45	11	2	46,4	4	9	15,5	24	800	6,5
21320-145X1040	45	11	2	46,4	4	9	15,5	24	1040	6,5
21320-145X2080	45	11	2	46,4	4	9	15,5	24	2080	6,5
21320-145X3120	45	11	2	46,4	4	9	15,5	24	3120	6,5

Guide lineari a rulli per supporto libero

Sintesi articoli

N. ordine	Dimensioni	A	A1	B1	C	D	H	L	R
21320-230X0800	30	11	5	29,8	3	6	16	800	6
21320-230X1040	30	11	5	29,8	3	6	16	1040	6
21320-230X2080	30	11	5	29,8	3	6	16	2080	6
21320-230X3120	30	11	5	29,8	3	6	16	3120	6
21320-245X0800	45	11	2	43,8	4	9	24,5	800	9
21320-245X1040	45	11	2	43,8	4	9	24,5	1040	9
21320-245X2080	45	11	2	43,8	4	9	24,5	2080	9
21320-245X3120	45	11	2	43,8	4	9	24,5	3120	9

Viti di fissaggio

N. ordine	D	D1	K	L	S	Compatibile con	Coppia di serraggio Nm
21320-0408	M4	8	2	8	T20	grandezza 20	4
21320-0510	M5	10	2	10	T25	grandezza 30	9
21320-0816	M8	16	3	16	T40	grandezza 45	22