

Descrizione articolo/immagini prodotto

**Descrizione****Materiale:**

Acciaio per cuscinetti volventi.

Versione:

Galvanizzato.

Guide di scorrimento temprate induttivamente e rettificate.

Indicazioni per l'acquisto:

Le viti di fissaggio sono comprese nella fornitura.

Nota:

Guide lineari compatte con profilo C con rotaie interne temprate. Il sistema, anche con un carico elevato, funzionerà in modo molto silenzioso.


Poiché la vite ha gioco all'interno del foro, la guida può essere allineata durante il montaggio.

Per ottenere le proprietà di scorrimento desiderate, deve essere sempre disponibile uno strato di lubrificante tra la pista e il rullo, che agisce inoltre come protezione dalla corrosione per le piste rettificate.

Su richiesta:

Lunghezze fino a max. 4080 mm.

Disegni



Sintesi articoli

Guide lineari a rulli forma A per supporti fissi

N. ordine	Forma	Versione 1	Dimensioni	B1	C	D per vite	D1	H	L	R	T
21322-118X0240	A	supporto fisso	18	18	2,8	M4	9,5	8,25	240	1,5	2
21322-118X0400	A	supporto fisso	18	18	2,8	M4	9,5	8,25	400	1,5	2
21322-118X0560	A	supporto fisso	18	18	2,8	M4	9,5	8,25	560	1,5	2
21322-118X0800	A	supporto fisso	18	18	2,8	M4	9,5	8,25	800	1,5	2
21322-118X1040	A	supporto fisso	18	18	2,8	M4	9,5	8,25	1040	1,5	2
21322-118X1200	A	supporto fisso	18	18	2,8	M4	9,5	8,25	1200	1,5	2
21322-128X0400	A	supporto fisso	28	28	3	M5	11	12,25	400	1	2
21322-128X0560	A	supporto fisso	28	28	3	M5	11	12,25	560	1	2
21322-128X0800	A	supporto fisso	28	28	3	M5	11	12,25	800	1	2
21322-128X1040	A	supporto fisso	28	28	3	M5	11	12,25	1040	1	2
21322-128X1200	A	supporto fisso	28	28	3	M5	11	12,25	1200	1	2
21322-128X1440	A	supporto fisso	28	28	3	M5	11	12,25	1440	1	2
21322-135X0400	A	supporto fisso	35	35	3,5	M6	14,5	16	400	2	2,7
21322-135X0560	A	supporto fisso	35	35	3,5	M6	14,5	16	560	2	2,7
21322-135X0800	A	supporto fisso	35	35	3,5	M6	14,5	16	800	2	2,7
21322-135X1040	A	supporto fisso	35	35	3,5	M6	14,5	16	1040	2	2,7
21322-135X1200	A	supporto fisso	35	35	3,5	M6	14,5	16	1200	2	2,7
21322-135X1440	A	supporto fisso	35	35	3,5	M6	14,5	16	1440	2	2,7
21322-143X0400	A	supporto fisso	43	43	4,5	M8	18	21	400	2,5	3,1
21322-143X0560	A	supporto fisso	43	43	4,5	M8	18	21	560	2,5	3,1
21322-143X0800	A	supporto fisso	43	43	4,5	M8	18	21	800	2,5	3,1
21322-143X1040	A	supporto fisso	43	43	4,5	M8	18	21	1040	2,5	3,1
21322-143X1200	A	supporto fisso	43	43	4,5	M8	18	21	1200	2,5	3,1
21322-143X1520	A	supporto fisso	43	43	4,5	M8	18	21	1520	2,5	3,1
21322-143X2000	A	supporto fisso	43	43	4,5	M8	18	21	2000	2,5	3,1
21322-218X0240	B	Supporto libero	18	18	2,6	M4	9,5	8,25	240	1	1,9
21322-218X0400	B	Supporto libero	18	18	2,6	M4	9,5	8,25	400	1	1,9
21322-218X0560	B	Supporto libero	18	18	2,6	M4	9,5	8,25	560	1	1,9
21322-218X0800	B	Supporto libero	18	18	2,6	M4	9,5	8,25	800	1	1,9
21322-218X1040	B	Supporto libero	18	18	2,6	M4	9,5	8,25	1040	1	1,9
21322-218X1200	B	Supporto libero	18	18	2,6	M4	9,5	8,25	1200	1	1,9
21322-228X0400	B	Supporto libero	28	28	3	M5	11	12	400	1	2
21322-228X0560	B	Supporto libero	28	28	3	M5	11	12	560	1	2

Sintesi articoli

N. ordine	Forma	Versione 1	Dimensioni	B1	C	D per vite	D1	H	L	R	T
21322-228X0800	B	Supporto libero	28	28	3	M5	11	12	800	1	2
21322-228X1040	B	Supporto libero	28	28	3	M5	11	12	1040	1	2
21322-228X1200	B	Supporto libero	28	28	3	M5	11	12	1200	1	2
21322-228X1440	B	Supporto libero	28	28	3	M5	11	12	1440	1	2
21322-235X0400	B	Supporto libero	35	35	3,5	M6	14,5	16	400	1	2,7
21322-235X0560	B	Supporto libero	35	35	3,5	M6	14,5	16	560	1	2,7
21322-235X0800	B	Supporto libero	35	35	3,5	M6	14,5	16	800	1	2,7
21322-235X1040	B	Supporto libero	35	35	3,5	M6	14,5	16	1040	1	2,7
21322-235X1200	B	Supporto libero	35	35	3,5	M6	14,5	16	1200	1	2,7
21322-235X1440	B	Supporto libero	35	35	3,5	M6	14,5	16	1440	1	2,7
21322-243X0400	B	Supporto libero	43	43	4,5	M8	18	21	400	1	3,1
21322-243X0560	B	Supporto libero	43	43	4,5	M8	18	21	560	1	3,1
21322-243X0800	B	Supporto libero	43	43	4,5	M8	18	21	800	1	3,1
21322-243X1040	B	Supporto libero	43	43	4,5	M8	18	21	1040	1	3,1
21322-243X1200	B	Supporto libero	43	43	4,5	M8	18	21	1200	1	3,1
21322-243X1520	B	Supporto libero	43	43	4,5	M8	18	21	1520	1	3,1
21322-243X2000	B	Supporto libero	43	43	4,5	M8	18	21	2000	1	3,1