

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Acciaio inox 1.4034.

Versione:

non trattato.
temprato 52 HRC.

Nota:

Guide lineari con profilo avvitali dall'alto. Le guide lineari di profilo sono disponibili in quattro grandezze in miniatura sulle quali possono essere montate uno o più carrelli con guida.

Sistema a ricircolo di sfere a 4 punti di contatto con angoli di carico identici e 2 circuiti a sfere per carrello. In questo modo è possibile assorbire carichi da tutte le direzioni nello stesso modo.


Accelerazione max.: 80 m/s².

Velocità di spostamento max.: 3 m/s.

Temperatura di funzionamento: da -20 °C a +80 °C.

È possibile una composizione di guide.

Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	Dimensioni	D	D1	H	L max.	L1	L2	B	T
21425-0705X0240	7	2,4	4,2	4,7	240	7,5	15	7	2,3
21425-0907X0495	9	3,5	6	5,5	495	7,5	20	9	3,3
21425-1210X0570	12	3,5	6	7,5	570	10	25	12	4,5
21425-1515X0790	15	3,5	6	9,5	790	15	40	15	4,5

