

## Descrizione articolo/immagini prodotto



## Descrizione

**Materiale:**

Alloggiamento in alluminio o ghisa grigia.

**Versione:**

Alloggiamento non trattato.

**Nota:**

Queste unità di cuscinetti lineari pronte per il montaggio sono costituite da un alloggiamento in alluminio estruso, da un cuscinetto lineare a sfere autoallineante 21510 e da tenute su entrambi i lati. Il cuscinetto è fissato nell'alloggiamento con anelli di sicurezza DIN 472.

Tolleranza albero consigliata: h6.

Capacità di carico secondo le specifiche del cuscinetto lineare a sfere.

**Su richiesta:**

Le unità a cuscinetti lineari possono essere equipaggiate con tutti i cuscinetti lineari a sfere riportati in questo catalogo.

**Attenzione:**


Attenzione: il diametro D2 dell'articolo 21522-501002 non è lavorato, non è previsto il diametro di centraggio g7

**Accessori:**

Alberi di precisione 21595.

Viti di fissaggio 07160 o 07161.

## Disegni



## Sintesi articoli

N. ordine	Materiale corpo base	A	D	D1	D2	D3	E	L	L1	L2
21522-121002	alluminio	40	12	22	32	5,5	30	32	22	6
21522-161002	alluminio	50	16	26	38	5,5	35	36	24	8
21522-201002	alluminio	60	20	32	46	6,6	42	45	30	10
21522-251002	alluminio	70	25	40	58	6,6	54	58	42	12
21522-301002	alluminio	80	30	47	66	9	60	68	50	14
21522-401002	alluminio	100	40	62	90	11	78	80	59	16
21522-501002	ghisa grigia	130	50	75	100	11	98	100	75	18

