Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:
Alloggiamento in alluminio.

Versione:
Alloggiamento non trattato.

Nota:
Queste unità a cuscinetti lineari pronte per il montaggio comprendono un alloggiamento di alluminio estruso, boccole di guida a sfere autoallineanti 21510 e guarnizione su entrambi i lati. Fissaggio della boccola nell'alloggiamento con anelli di fermo DIN 472.

Tolleranza albero socnisgliata: h6.

Indicazioni di carico secondo le specifichedella boccola di guida a sfere (x2).

Su richiesta:
Le unità a cuscinetti lineari possono essere equipaggiate con tutti i cuscinetti lineari a sfere riportati in questo catalogo.

Accessori:
Guarnizione aggiuntiva 21560.
Albero guida di precisione 21595.
Viti di fissaggio 07160 o 07161.

Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	A	A1	D	D1	D2	D3	E	E1	E2	L	L1	L2	M	T
21524-121002	34	42	12	22	30	5,3	24	32	19	76	46	36	M6	13

Sintesi articoli

N. ordine	A	A1	D	D1	D2	D3	E	E1	E2	L	L1	L2	M	T
21524-161002	40	50	16	26	35	6,6	28	38	22	84	50	40	M8	18
21524-201002	50	60	20	32	42	8,4	35	45	27	104	60	50	M10	22
21524-251002	60	74	25	40	52	10,5	42	56	32	130	73	63	M12	26
21524-301002	70	84	30	47	61	13,5	50	64	37	152	82	74	M16	34