


## Descrizione articolo/immagini prodotto



## Descrizione

**Materiale:**

Alluminio.

**Versione:**

Superficie non trattata.

**Nota:**



Supporti per albero con fori di alloggiamento per un fissaggio e serraggio degli alberi guida semplice e sicuro.

**Accessori:**

Alberi di precisione 21595.

Viti di fissaggio 07160 o 07161.

## Disegni



## Sintesi articoli

| N. ordine | A  | D  | D1   | D2  | E             | H  | H1 | C<br>(DIN 912) |
|-----------|----|----|------|-----|---------------|----|----|----------------|
| 21585-12  | 40 | 12 | 23,5 | 5,5 | $30 \pm 0,12$ | 20 | 12 | M4             |
| 21585-20  | 50 | 20 | 33,5 | 6,6 | $38 \pm 0,15$ | 23 | 14 | M5             |

## Sintesi articoli

| N. ordine | A   | D  | D1   | D2  | E        | H  | H1 | C<br>(DIN 912) |
|-----------|-----|----|------|-----|----------|----|----|----------------|
| 21585-25  | 60  | 25 | 42   | 6,6 | 42 ±0,15 | 25 | 16 | M6             |
| 21585-16  | 50  | 16 | 27,5 | 5,5 | 35 ±0,12 | 20 | 12 | M4             |
| 21585-30  | 70  | 30 | 49,5 | 9   | 54 ±0,25 | 30 | 19 | M8             |
| 21585-40  | 100 | 40 | 65   | 11  | 68±0,25  | 40 | 26 | M10            |
| 21585-50  | 100 | 50 | 75   | 11  | 75±0,25  | 50 | 36 | M10            |