

## Descrizione articolo/immagini prodotto

**Descrizione****Materiale:**

Alloggiamento in acciaio.

**Versione:**

Alloggiamento brunito.

**Nota:**


L'altezza dell'asse del supporto del mandrino è adattata alle unità a cuscinetto libero 24074 e l'alloggiamento per chiocchie con flangia 24070. Gli alloggiamenti sono avvitabili dall'alto o dal basso e fissabili con due perni conici o cilindrici. Gli angoli di arresto su entrambi i lati facilitano la regolazione dell'unità.

Unità a cuscinetto fisso completamente pronte all'inserimento con due file di cuscinetti ad alta precisione precaricati e un angolo di contatto di 60°. Assorbono forze sia radiali che assiali da entrambe le direzioni e grazie al precarico garantiscono la massima rigidità, coassialità, preciso posizionamento dell'utensile e ripetibilità.

**Nota disegno:**

- 1) Cuscinetto a sfere obliquo assiale
- 2) M dado con intagli

Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	Compatibile con Ø mandrino	B	B1	B2	D1	D2	D3	D4	D5	D6	E	E1	H	H1	H2	H3	H4	L	L1	L2	M	T
24072-010	16	86	50	52	10	7,7	8,4	M10	32	50	68	23	58	32	22	7	15	37	8,5	20	M10x1	15
24072-012	20	94	58	60	12	7,7	8,4	M10	32	55	77	25	64	34	22	7	17	42	8,5	25	M12x1	15
24072-015	20	108	63	66	15	9,7	10,5	M12	32	60	88	29	72	39	27	10	19	46	10,5	25	M15x1	18
24072-017	25	108	63	66	17	9,7	10,5	M12	36	62	88	29	72	39	27	10	19	46	10,5	25	M17x1	18
24072-020	32	112	70	72	20	9,7	10,5	M12	43	68	92	29	78	42	27	10	20	49	10,5	28	M20x1	18

N. ordine	Capacità di carico dinamico N	Capacità di carico statico N	Rigidità K (N/µm)
24072-010	13400	18800	325
24072-012	16900	24700	375
24072-015	17900	28000	400
24072-017	18800	31000	450
24072-020	26000	47000	650

