

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Alloggiamento in acciaio.

Versione:

Alloggiamento brunito.


Nota:

L'unità a cuscinetto fisso è adattata all'unità a cuscinetto libero 24082. Le unità a cuscinetto fisso hanno un alloggiamento con 2 cuscinetti a sfere obliqui assiali e guarnizioni. Pre-caricato con una flangia posta davanti. Con anelli di fissaggio e un dado di sicurezza.


Nota disegno:

- 1) C per vite a testa cilindrica ISO 4762
- 2) M dado con intagli

Disegni



Unità di scorrimento montate esternamente



Sintesi articoli

N. ordine	Dimensioni	B	C	D1	D2	D3	D4	L	L1	L2	L3	M	T
24080-010	10	42	M4	10	34	42	52	27	17	29,5	7,5	M10x1	5
24080-012	12	44	M4	12	36	44	54	27	17	29,5	7,5	M12x1	5
24080-015	15	52	M5	15	40	50	63	32	17	36	8	M15x1	6
24080-020	20	68	M6	20	57	70	85	52	30	50	10	M20x1	10

N. ordine	Capacità di carico dinamico N	Capacità di carico statico N	Rigidità K (N/μm)
24080-010	6500	2800	95
24080-012	7000	3100	102
24080-015	7500	3500	114
24080-020	17500	8400	145