

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Nucleo magnetico AlNiCo.

Versione:

verniciato colore rosso.

Nota:

Superficie di tenuta divisa, con foro di montaggio passante. Sistema non schermato. I magneti a bottone con superficie di contatto divisa vengono usati soprattutto in laboratorio, per effettuare misurazioni e per fermare oggetti metallici.


Range di temperatura:

max. 450 °C.

Nota disegno:

1) Superficie di contatto

Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	D	D1	H	Forza di adesione N
09098-01	13	4,5	10	7
09098-02	19	5,1	13	19
09098-03	25	5,1	16	29
09098-04	32	7	25	66

