## Descrizione articolo/immagini prodotto



### Descrizione

**Materiale:**
Nucleo magnetico AlNiCo.

**Versione:**
verniciato colore rosso.

**Nota:**
Magneti a U con grande forza adesiva. Sistema non schermato. I magneti vengono forniti con piastra di protezione zincata e si usano per il bloccaggio, la separazione e il sollevamento di elementi.
Le grandezze 1, 2 e 3 hanno un solo foro di montaggio al centro.

**Range di temperatura:**
max. 450 °C.

## Disegni




## Sintesi articoli

| N. ordine | Dimensioni | A | B | D1 | H | L | Forza di adesione N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09100-01 | 1 | - | 30 | 5 | 20 | 20 | 45 |
| 09100-02 | 2 | - | 40 | 5 | 25 | 25 | 90 |
| 09100-03 | 3 | - | 45 | 5 | 30 | 29 | 120 |
| 09100-04 | 4 | 32 | 57 | 8 | 35 | 45 | 230 |
| 09100-05 | 5 | 38 | 70 | 8 | 41 | 57 | 320 |