


## Descrizione articolo/immagini prodotto



## Descrizione

**Materiale:**

Acciaio.

**Versione:**


Superficie non trattata, classe di resistenza 5.8.

**Nota:**

In molti casi è più economico realizzare un collegamento fisso tra perno filettato e riscontro utilizzando la colla invece dei perni.

I prodotti LOCTITE sono particolarmente adatti a questo scopo. Vedere 97990.

## Disegni



## Sintesi articoli

N. ordine	D1	L
07630-06X	M6	20/25/30/35/40/45/50/60/70
07630-08X	M8	25/30/35/40/45/50/60/70/80
07630-10X	M10	25/30/35/40/45/50/60/70/80
07630-12X	M12	30/35/40/45/50/60/70/80/100
07630-16X	M16	30/35/40/45/50/60/70/80/100
07630-20X	M20	40/50/60/70/80/90/100