07670 Perni filettati con arresto filettatura da incollare

Descrizione articolo/immagini prodotto

Descrizione

Materiale:
Acciaio o acciaio inox 1.4305.

Versione:
Acciaio passivato blu.
Acciaio inox non trattato.

Nota:
I perni filettati con arresto filettatura sono stati realizzati appositamente per l'impiego come "perni adesivi". In caso di serie piccole o medie, consentono la produzione economica di elementi di collegamento meccanici con filettatura esterna.
Nella pratica, LOCTITE 638 e 648 si sono rivelati i prodotti migliori (vedere 97990).

Nota disegno:
1) Arresto filettatura

Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	Materiale corpo base	D	L	L1	L2
07670-1040201	acciaio	M4	20	6	1
07670-1040301	acciaio	M4	30	6	1
07670-1040401	acciaio	M4	40	6	1
07670-1040501	acciaio	M4	50	6	1
07670-1050201	acciaio	M5	20	8	1
07670-1050301	acciaio	M5	30	8	1
07670-1050401	acciaio	M5	40	8	1
07670-1050501	acciaio	M5	50	8	1
07670-1050601	acciaio	M5	60	8	1
07670-1060201	acciaio	M6	20	9	1,5
07670-1060301	acciaio	M6	30	9	1,5
07670-1060401	acciaio	M6	40	9	1,5
07670-1060501	acciaio	M6	50	9	1,5
07670-1060601	acciaio	M6	60	9	1,5
07670-1080201	acciaio	M8	20	12	1,5
07670-1080301	acciaio	M8	30	12	1,5
07670-1080401	acciaio	M8	40	12	1,5
07670-1080501	acciaio	M8	50	12	1,5
07670-1080601	acciaio	M8	60	12	1,5
07670-1080801	acciaio	M8	80	12	1,5

Sintesi articoli

N. ordine	Materiale corpo base	D	L	L1	L2
07670-1100201	acciaio	M10	20	14	2
07670-1100301	acciaio	M10	30	14	2
07670-1100401	acciaio	M10	40	14	2
07670-1100501	acciaio	M10	50	14	2
07670-1100601	acciaio	M10	60	14	2
07670-1100801	acciaio	M10	80	14	2
07670-1120301	acciaio	M12	30	17	2
07670-1120401	acciaio	M12	40	17	2
07670-1120501	acciaio	M12	50	17	2
07670-1120601	acciaio	M12	60	17	2
07670-1120801	acciaio	M12	80	17	2
07670-1160301	acciaio	M16	30	22	2
07670-1160401	acciaio	M16	40	22	2
07670-1160501	acciaio	M16	50	22	2
07670-1160601	acciaio	M16	60	22	2
07670-1160801	acciaio	M16	80	22	2
07670-1040202	acciaio inox	M4	20	6	1
07670-1040302	acciaio inox	M4	30	6	1
07670-1040402	acciaio inox	M4	40	6	1
07670-1040502	acciaio inox	M4	50	6	1
07670-1050202	acciaio inox	M5	20	8	1
07670-1050302	acciaio inox	M5	30	8	1
07670-1050402	acciaio inox	M5	40	8	1
07670-1050502	acciaio inox	M5	50	8	1
07670-1050602	acciaio inox	M5	60	8	1
07670-1060202	acciaio inox	M6	20	9	1,5
07670-1060302	acciaio inox	M6	30	9	1,5
07670-1060402	acciaio inox	M6	40	9	1,5
07670-1060502	acciaio inox	M6	50	9	1,5
07670-1060602	acciaio inox	M6	60	9	1,5
07670-1080202	acciaio inox	M8	20	12	1,5
07670-1080302	acciaio inox	M8	30	12	1,5
07670-1080402	acciaio inox	M8	40	12	1,5
07670-1080502	acciaio inox	M8	50	12	1,5
07670-1080602	acciaio inox	M8	60	12	1,5
07670-1080802	acciaio inox	M8	80	12	1,5
07670-1100202	acciaio inox	M10	20	14	2
07670-1100302	acciaio inox	M10	30	14	2
07670-1100402	acciaio inox	M10	40	14	2
07670-1100502	acciaio inox	M10	50	14	2
07670-1100602	acciaio inox	M10	60	14	2
07670-1100802	acciaio inox	M10	80	14	2
07670-1120302	acciaio inox	M12	30	17	2
07670-1120402	acciaio inox	M12	40	17	2
07670-1120502	acciaio inox	M12	50	17	2
07670-1120602	acciaio inox	M12	60	17	2
07670-1120802	acciaio inox	M12	80	17	2
07670-1160302	acciaio inox	M16	30	22	2
07670-1160402	acciaio inox	M16	40	22	2
07670-1160502	acciaio inox	M16	50	22	2
07670-1160602	acciaio inox	M16	60	22	2
07670-1160802	acciaio inox	M16	80	22	2