

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Acciaio da cementazione 1.1141, acciaio inox 1.4301 o acciaio inox 1.4401.

Versione:

Fucinato a stampo
Acciaio non trattato.
Acciaio elettrozincato.

Nota:

Per sollevamenti e attività di carico con grandi sollecitazioni in settori rilevanti per la sicurezza (costruzione di macchine, mezzi per il sollevamento di carichi, mezzi di ancoraggio).


Il marchio CE è impresso nei golfari maschio.

F2 portata max. inferiore a 45° per ogni golfare maschio.

Su richiesta:

Certificato di conformità.

Disegni



Sintesi articoli

Golfari maschio DIN 580

N. ordine	Materiale corpo base	Chiave in acciaio	Superficie corpo base	D1	L	D2	D3	D4	E	H	K	M	F1 max. kN	F2 max. kN
07680-08	acciaio	1.1141	grezzo	M8	13	20	36	20	6	36	8	10	1,4	0,95
07680-10	acciaio	1.1141	grezzo	M10	17	25	45	25	8	45	10	12	2,3	1,7
07680-12	acciaio	1.1141	grezzo	M12	20,5	30	54	30	10	53	12	14	3,4	2,4
07680-16	acciaio	1.1141	grezzo	M16	27	35	63	35	12	62	14	16	7	5
07680-20	acciaio	1.1141	grezzo	M20	30	40	72	40	14	71	16	19	12	8,3
07680-24	acciaio	1.1141	grezzo	M24	36	50	90	50	18	90	20	24	18	12,7
07680-008	acciaio	1.1141	zincatura galvanica	M8	13	20	36	20	6	36	8	10	1,4	0,95

Sintesi articoli

N. ordine	Materiale corpo base	Chiave in acciaio	Superficie corpo base	D1	L	D2	D3	D4	E	H	K	M	F1 max. kN	F2 max. kN
07680-010	acciaio	1.1141	zincatura galvanica	M10	17	25	45	25	8	45	10	12	2,3	1,7
07680-012	acciaio	1.1141	zincatura galvanica	M12	20,5	30	54	30	10	53	12	14	3,4	2,4
07680-016	acciaio	1.1141	zincatura galvanica	M16	27	35	63	35	12	62	14	16	7	5
07680-020	acciaio	1.1141	zincatura galvanica	M20	30	40	72	40	14	71	16	19	12	8,3
07680-024	acciaio	1.1141	zincatura galvanica	M24	36	50	90	50	18	90	20	24	18	12,7
07680-108	acciaio inox	1.4301	-	M8	13	20	36	20	6	36	8	10	1,4	0,95
07680-110	acciaio inox	1.4301	-	M10	17	25	45	25	8	45	10	12	2,3	1,7
07680-112	acciaio inox	1.4301	-	M12	20,5	30	54	30	10	53	12	14	3,4	2,4
07680-116	acciaio inox	1.4301	-	M16	27	35	63	35	12	62	14	16	7	5
07680-124	acciaio inox	1.4301	-	M24	36	50	90	50	18	90	20	24	18	12,7
07680-120	acciaio inox	1.4301	-	M20	30	40	72	40	14	71	16	19	12	8,3
07680-208	acciaio inox	1.4401	-	M8	13	20	36	20	6	36	8	10	1,4	0,95
07680-210	acciaio inox	1.4401	-	M10	17	25	45	25	8	45	10	12	2,3	1,7
07680-212	acciaio inox	1.4401	-	M12	20,5	30	54	30	10	53	12	14	3,4	2,4
07680-216	acciaio inox	1.4401	-	M16	27	35	63	35	12	62	14	16	7	5
07680-220	acciaio inox	1.4401	-	M20	30	40	72	40	14	71	16	19	12	8,3
07680-224	acciaio inox	1.4401	-	M24	36	50	90	50	18	90	20	24	18	12,7