



Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Acciaio.

Pulsante in alluminio.

Versione:

Acciaio trattato con fosfato di manganese.

Nota:

Gli anelli di sollevamento con sfera sono elementi di trasporto facili e veloci da usare e sono dotati di un grillo mobile.

L'azionamento a pulsante consente di sbloccare le sfere. Se si rilascia il pulsante, le sfere bloccano il collegamento in modo sicuro.

Protezione contro la corrosione.

Certificazione TÜV.

I dati X mini., F1, F2 e F3 sono stati verificati secondo la norma DIN EN 13155 e il carico di prova corrisponde al triplo del carico nominale.


Range di temperatura:

max. +250 °C.

Accessori:

Bussole portamaschi 07781.

Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	D1	D2	D5	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	X min.	X max.	Foro di alloggiamento H11	F1 kN	F2 kN	F3 kN
07780-2108X10	8	9,35	21,5	10	8,75	25,7	36	27	30	49	87,5	1,5	5	8	1,5	1,2	0,5
07780-2108X15	8	9,35	21,5	15	8,75	25,7	36	27	30	49	87,5	1,5	10	8	1,5	1,2	0,5
07780-2108X25	8	9,35	21,5	25	8,75	25,7	36	27	30	49	87,5	1,5	15	8	1,5	1,2	0,5
07780-2108X35	8	9,35	21,5	35	8,75	25,7	36	27	30	49	87,5	1,5	15	8	1,5	1,2	0,5
07780-2110X15	10	11,7	21,5	15	10,2	25,7	36	27	30	49	87,5	1,5	10	10	2,7	2,4	2,1
07780-2110X25	10	11,7	21,5	25	10,2	25,7	36	27	30	49	87,5	1,5	10	10	2,7	2,4	2,1
07780-2110X35	10	11,7	21,5	35	10,2	25,7	36	27	30	49	87,5	1,5	10	10	2,7	2,4	2,1
07780-2110X50	10	11,7	21,5	50	10,2	25,7	36	27	30	49	87,5	1,5	10	10	2,7	2,4	2,1
07780-2112X15	12	14,2	21,5	15	11	25,7	36	27	30	49	87,5	1,5	10	12	3,5	3,2	2,8
07780-2112X25	12	14,2	21,5	25	11	25,7	36	27	30	49	87,5	1,5	15	12	3,5	3,2	2,8
07780-2112X35	12	14,2	21,5	35	11	25,7	36	27	30	49	87,5	1,5	15	12	3,5	3,2	2,8
07780-2112X50	12	14,2	21,5	50	11	25,7	36	27	30	49	87,5	1,5	15	12	3,5	3,2	2,8
07780-2516X25	16	18,6	25	25	15,1	31	44,5	27	30	49	92,8	1,5	15	16	4,8	4,5	4,1
07780-2516X50	16	18,6	25	50	15,1	31	44,5	27	30	49	92,8	1,5	35	16	4,8	4,5	4,1
07780-2516X75	16	18,6	25	75	15,1	31	44,5	27	30	49	92,8	1,5	40	16	4,8	4,5	4,1

Sintesi articoli

N. ordine	D1	D2	D5	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	X min.	X max.	Foro di alloggiamento H11	F1 kN	F2 kN	F3 kN
07780-2520X50	20	24,5	30	50	19,7	36,5	52	32,6	36	56	114	1,5	25	20	10	8,5	6,5
07780-2520X75	20	24,5	30	75	19,7	36,5	52	32,6	36	56	114	1,5	30	20	10	8,5	6,5