


Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Perni e anello in acciaio inox 1.4542.

Pulsante in acciaio inox 1.4305.

Sfere in acciaio inox 1.4125.

Molle di compressione in acciaio inox 1.4310.

Versione:

Perni e sfere temprati e passivati.

Nota:

Elemento di sollevamento rapido e semplice da usare, con anello mobile e fascetta di arresto per evitare l'allentamento involontario. Premendo il pulsante è possibile sbloccare le sfere. Se si rilascia il pulsante, le sfere bloccano il collegamento in modo sicuro.

Resistente alla corrosione e agli agenti atmosferici.

Il perno, realizzato in acciaio inox temprato ad alta resistenza, sopporta carichi molto elevati ed è altamente resistente all'usura. Temperatura di utilizzo max. +250 °C.


Certificato CE.

Indicazioni X max. e F1 con fattore di sicurezza 5.

Accessori:

Bussole portamaschi 07784.

Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	D1	D2	L1	L2	X max.	F1 kN	Foro di alloggiamento
07782-2810X50	10	12	50	9	1,5	4,4	10 +0,1