


## Descrizione articolo/immagini prodotto



## Descrizione

**Materiale:**

Acciaio da bonifica o acciaio inox A2.

**Versione:**

Versione in acciaio:

trattato termicamente a 900 N/mm<sup>2</sup>, brunito


Versione in acciaio inox:

trattato termicamente a 900 N/mm<sup>2</sup>, grezzo.

**Nota:**

Componenti con protezione anti-perdita (un pezzo).

## Disegni



## Sintesi articoli

N. ordine	Materiale corpo base	D	D1	H	SW
07265-08	acciaio	M8	18	15	13

## Sintesi articoli

N. ordine	Materiale corpo base	D	D1	H	SW
07265-10	acciaio	M10	22	18,5	17
07265-12	acciaio	M12	25	22,5	19
07265-16	acciaio	M16	31	29	24
07265-808	acciaio inox A2	M8	18	15	13
07265-810	acciaio inox A2	M10	22	18,5	17
07265-812	acciaio inox A2	M12	25	22,5	19
07265-816	acciaio inox A2	M16	31	29	24