

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Pomello in resina termoplastica rinforzata con microsferi di vetro.
Coperchio in resina termoplastica.
Parti metalliche in acciaio inox, temprato.

Versione:

Pomello e coperchio colore grigio nerastro (RAL 7021).
Parti metalliche in acciaio inox a lucidatura elettrolitica.


Nota:

Il raggiungimento della coppia massima di serraggio viene segnalato da un clic sonoro. Il pomello può essere serrato solo con la coppia massima indicata nella tabella.

Su richiesta:

Alte filettature interne, coppie massime e colori.

Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	D	D1	D2	H	H1	T	Coppia Nm
07126-180085	M8	80	29,2	53,5	31	13	5
07126-180105	M10	80	29,2	53,5	31	13	5
07126-180125	M12	80	29,2	53,5	31	13	5