

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Acciaio.
Acciaio inox 1.4305.

Versione:

Acciaio brunito, vite in acciaio 12.9.
Acciaio inox non trattato, vite in acciaio inox A2-70.

Nota:


Gli anelli di serraggio con filettatura circondano il controprezzo con una distribuzione uniforme delle forze di serraggio.

Gli anelli di serraggio possono essere utilizzati con filetto maschio con classe di tolleranza 6g.

Range di temperatura:

-40 °C - +175 °C.

Disegni



Sintesi articoli

Anelli di serraggio con filettatura

N. ordine	Materiale corpo base	B	C	D1 Filettatura interna	D2	R
07814-0401	acciaio	9	M3x8	M4	16	20,7
07814-0501	acciaio	9	M3x8	M5	16	20,7
07814-0601	acciaio	9	M3x8	M6	16	20,7
07814-0801	acciaio	9	M3x8	M8	18	22,4
07814-1001	acciaio	9	M3x10	M10	24	26
07814-1201	acciaio	11	M4x12	M12	28	31,8
07814-1601	acciaio	13	M5x16	M16	34	39,4
07814-2001	acciaio	15	M6x18	M20	40	46,4
07814-0402	acciaio inox	9	M3x8	M4	16	20,7
07814-0502	acciaio inox	9	M3x8	M5	16	20,7
07814-0602	acciaio inox	9	M3x8	M6	16	20,7
07814-0802	acciaio inox	9	M3x8	M8	18	22,4
07814-1002	acciaio inox	9	M3x10	M10	24	26
07814-1202	acciaio inox	11	M4x12	M12	28	31,8
07814-1602	acciaio inox	13	M5x16	M16	34	39,4

Sintesi articoli

N. ordine	Materiale corpo base	B	C	D1 Filettatura interna	D2	R
07814-2002	acciaio inox	15	M6x18	M20	40	46,4