

Descrizione articolo/immagini prodotto



Grigio nerastro RAL 7021	Arancio puro RAL 2004	Verde segnale RAL 6032	Blu traffico RAL 5017
Grigio chiaro RAL 7035	Rosso traffico RAL 3020	Giallo navone RAL 1021	

Descrizione

Materiale:

Resina termoplastica, colore grigio nerastro.
Boccola e perni in acciaio 5.8.

Versione:

Bussola brunita.
Perno passivato blu.

Nota:


La coppia richiesta può essere regolata con l'apposita vite di aggiustaggio. Una volta raggiunta la coppia impostata, il pomello zigrinato gira a vuoto.

Δ Inserire qui il colore del tappo desiderato. Per il tappo grigio nerastro non è necessario indicare il codice colore.

Nota disegno:

1) Vite di aggiustaggio per la regolazione della coppia

Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	Tipo di filettatura	Materiale componenti	Colore coperchio	Dimensioni	D	D1	D2	D3	D4	H	H1	T	L	Coppia Nm
07125-205	filettatura interna	acciaio	grigio nerastro RAL 7021	2	M5	26	18	23	16	27	10,5	5	-	0,1 - 0,3
07125-2051	filettatura interna	acciaio	arancione RAL 2004	2	M5	26	18	23	16	27	10,5	5	-	0,1 - 0,3
07125-2052	filettatura interna	acciaio	verde segnale RAL6032	2	M5	26	18	23	16	27	10,5	5	-	0,1 - 0,3

Sintesi articoli

N. ordine	Tipo di filettatura	Materiale componenti	Colore coperchio	Dimensioni	D	D1	D2	D3	D4	H	H1	T	L	Coppia Nm
07125-2053	filettatura interna	acciaio	blu RAL5017	2	M5	26	18	23	16	27	10,5	5	-	0,1 - 0,3
07125-2055	filettatura interna	acciaio	grigio luce RAL 7035	2	M5	26	18	23	16	27	10,5	5	-	0,1 - 0,3
07125-2056	filettatura interna	acciaio	rosso traffico RAL 3020	2	M5	26	18	23	16	27	10,5	5	-	0,1 - 0,3
07125-2057	filettatura interna	acciaio	giallo navone RAL 1021	2	M5	26	18	23	16	27	10,5	5	-	0,1 - 0,3
07125-206	filettatura interna	acciaio	grigio nerastro RAL 7021	2	M6	26	18	23	16	27	10,5	6	-	0,1 - 0,3
07125-2061	filettatura interna	acciaio	arancione RAL 2004	2	M6	26	18	23	16	27	10,5	6	-	0,1 - 0,3
07125-2062	filettatura interna	acciaio	verde segnale RAL6032	2	M6	26	18	23	16	27	10,5	6	-	0,1 - 0,3
07125-2063	filettatura interna	acciaio	blu RAL5017	2	M6	26	18	23	16	27	10,5	6	-	0,1 - 0,3
07125-2065	filettatura interna	acciaio	grigio luce RAL 7035	2	M6	26	18	23	16	27	10,5	6	-	0,1 - 0,3
07125-2066	filettatura interna	acciaio	rosso traffico RAL 3020	2	M6	26	18	23	16	27	10,5	6	-	0,1 - 0,3
07125-2067	filettatura interna	acciaio	giallo navone RAL 1021	2	M6	26	18	23	16	27	10,5	6	-	0,1 - 0,3
07125-306	filettatura interna	acciaio	grigio nerastro RAL 7021	3	M6	34	22	31	20	37,5	14,5	10	-	0,1 - 0,3
07125-3061	filettatura interna	acciaio	arancione RAL 2004	3	M6	34	22	31	20	37,5	14,5	10	-	0,1 - 0,3
07125-3062	filettatura interna	acciaio	verde segnale RAL6032	3	M6	34	22	31	20	37,5	14,5	10	-	0,1 - 0,3
07125-3063	filettatura interna	acciaio	blu RAL5017	3	M6	34	22	31	20	37,5	14,5	10	-	0,1 - 0,3
07125-3065	filettatura interna	acciaio	grigio luce RAL 7035	3	M6	34	22	31	20	37,5	14,5	10	-	0,1 - 0,3
07125-3066	filettatura interna	acciaio	rosso traffico RAL 3020	3	M6	34	22	31	20	37,5	14,5	10	-	0,1 - 0,3
07125-3067	filettatura interna	acciaio	giallo navone RAL 1021	3	M6	34	22	31	20	37,5	14,5	10	-	0,1 - 0,3
07125-308	filettatura interna	acciaio	grigio nerastro RAL 7021	3	M8	34	22	31	20	37,5	14,5	14	-	0,1 - 0,3
07125-3081	filettatura interna	acciaio	arancione RAL 2004	3	M8	34	22	31	20	37,5	14,5	14	-	0,1 - 0,3
07125-3082	filettatura interna	acciaio	verde segnale RAL6032	3	M8	34	22	31	20	37,5	14,5	14	-	0,1 - 0,3
07125-3083	filettatura interna	acciaio	blu RAL5017	3	M8	34	22	31	20	37,5	14,5	14	-	0,1 - 0,3
07125-3085	filettatura interna	acciaio	grigio luce RAL 7035	3	M8	34	22	31	20	37,5	14,5	14	-	0,1 - 0,3
07125-3086	filettatura interna	acciaio	rosso traffico RAL 3020	3	M8	34	22	31	20	37,5	14,5	14	-	0,1 - 0,3
07125-3087	filettatura interna	acciaio	giallo navone RAL 1021	3	M8	34	22	31	20	37,5	14,5	14	-	0,1 - 0,3
07125-205X30	filettatura esterna	acciaio	grigio nerastro RAL 7021	2	M5	26	18	23	16	27	10,5	-	30	0,1 - 0,3
07125-2051X30	filettatura esterna	acciaio	arancione RAL 2004	2	M5	26	18	23	16	27	10,5	-	30	0,1 - 0,3
07125-2052X30	filettatura esterna	acciaio	verde segnale RAL6032	2	M5	26	18	23	16	27	10,5	-	30	0,1 - 0,3
07125-2053X30	filettatura esterna	acciaio	blu RAL5017	2	M5	26	18	23	16	27	10,5	-	30	0,1 - 0,3
07125-2055X30	filettatura esterna	acciaio	grigio luce RAL 7035	2	M5	26	18	23	16	27	10,5	-	30	0,1 - 0,3
07125-2056X30	filettatura esterna	acciaio	rosso traffico RAL 3020	2	M5	26	18	23	16	27	10,5	-	30	0,1 - 0,3
07125-2057X30	filettatura esterna	acciaio	giallo navone RAL 1021	2	M5	26	18	23	16	27	10,5	-	30	0,1 - 0,3
07125-205X50	filettatura esterna	acciaio	grigio nerastro RAL 7021	2	M5	26	18	23	16	27	10,5	-	50	0,1 - 0,3
07125-2051X50	filettatura esterna	acciaio	arancione RAL 2004	2	M5	26	18	23	16	27	10,5	-	50	0,1 - 0,3
07125-2052X50	filettatura esterna	acciaio	verde segnale RAL6032	2	M5	26	18	23	16	27	10,5	-	50	0,1 - 0,3
07125-2053X50	filettatura esterna	acciaio	blu RAL5017	2	M5	26	18	23	16	27	10,5	-	50	0,1 - 0,3
07125-2055X50	filettatura esterna	acciaio	grigio luce RAL 7035	2	M5	26	18	23	16	27	10,5	-	50	0,1 - 0,3
07125-2056X50	filettatura esterna	acciaio	rosso traffico RAL 3020	2	M5	26	18	23	16	27	10,5	-	50	0,1 - 0,3
07125-2057X50	filettatura esterna	acciaio	giallo navone RAL 1021	2	M5	26	18	23	16	27	10,5	-	50	0,1 - 0,3
07125-206X30	filettatura esterna	acciaio	grigio nerastro RAL 7021	2	M6	26	18	23	16	27	10,5	-	30	0,1 - 0,3
07125-2061X30	filettatura esterna	acciaio	arancione RAL 2004	2	M6	26	18	23	16	27	10,5	-	30	0,1 - 0,3
07125-2062X30	filettatura esterna	acciaio	verde segnale RAL6032	2	M6	26	18	23	16	27	10,5	-	30	0,1 - 0,3
07125-2063X30	filettatura esterna	acciaio	blu RAL5017	2	M6	26	18	23	16	27	10,5	-	30	0,1 - 0,3
07125-2065X30	filettatura esterna	acciaio	grigio luce RAL 7035	2	M6	26	18	23	16	27	10,5	-	30	0,1 - 0,3
07125-2066X30	filettatura esterna	acciaio	rosso traffico RAL 3020	2	M6	26	18	23	16	27	10,5	-	30	0,1 - 0,3
07125-2067X30	filettatura esterna	acciaio	giallo navone RAL 1021	2	M6	26	18	23	16	27	10,5	-	30	0,1 - 0,3
07125-206X50	filettatura esterna	acciaio	grigio nerastro RAL 7021	2	M6	26	18	23	16	27	10,5	-	50	0,1 - 0,3
07125-2061X50	filettatura esterna	acciaio	arancione RAL 2004	2	M6	26	18	23	16	27	10,5	-	50	0,1 - 0,3
07125-2062X50	filettatura esterna	acciaio	verde segnale RAL6032	2	M6	26	18	23	16	27	10,5	-	50	0,1 - 0,3
07125-2063X50	filettatura esterna	acciaio	blu RAL5017	2	M6	26	18	23	16	27	10,5	-	50	0,1 - 0,3
07125-2065X50	filettatura esterna	acciaio	grigio luce RAL 7035	2	M6	26	18	23	16	27	10,5	-	50	0,1 - 0,3
07125-2066X50	filettatura esterna	acciaio	rosso traffico RAL 3020	2	M6	26	18	23	16	27	10,5	-	50	0,1 - 0,3
07125-2067X50	filettatura esterna	acciaio	giallo navone RAL 1021	2	M6	26	18	23	16	27	10,5	-	50	0,1 - 0,3
07125-306X40	filettatura esterna	acciaio	grigio nerastro RAL 7021	3	M6	34	22	31	20	37,5	14,5	-	40	0,1 - 0,3
07125-3061X40	filettatura esterna	acciaio	arancione RAL 2004	3	M6	34	22	31	20	37,5	14,5	-	40	0,1 - 0,3
07125-3062X40	filettatura esterna	acciaio	verde segnale RAL6032	3	M6	34	22	31	20	37,5	14,5	-	40	0,1 - 0,3
07125-3063X40	filettatura esterna	acciaio	blu RAL5017	3	M6	34	22	31	20	37,5	14,5	-	40	0,1 - 0,3
07125-3065X40	filettatura esterna	acciaio	grigio luce RAL 7035	3	M6	34	22	31	20	37,5	14,5	-	40	0,1 - 0,3
07125-3066X40	filettatura esterna	acciaio	rosso traffico RAL 3020	3	M6	34	22	31	20	37,5	14,5	-	40	0,1 - 0,3
07125-3067X40	filettatura esterna	acciaio	giallo navone RAL 1021	3	M6	34	22	31	20	37,5	14,5	-	40	0,1 - 0,3
07125-306X60	filettatura esterna	acciaio	grigio nerastro RAL 7021	3	M6	34	22	31	20	37,5	14,5	-	60	0,1 - 0,3
07125-3061X60	filettatura esterna	acciaio	arancione RAL 2004	3	M6	34	22	31	20	37,5	14,5	-	60	0,1 - 0,3
07125-3062X60	filettatura esterna	acciaio	verde segnale RAL6032	3	M6	34	22	31	20	37,5	14,5	-	60	0,1 - 0,3
07125-3063X60	filettatura esterna	acciaio	blu RAL5017	3	M6	34	22	31	20	37,5	14,5	-	60	0,1 - 0,3
07125-3065X60	filettatura esterna	acciaio	grigio luce RAL 7035	3	M6	34	22	31	20	37,5	14,5	-	60	0,1 - 0,3

Sintesi articoli

N. ordine	Tipo di filettatura	Materiale componenti	Colore coperchio	Dimensioni	D	D1	D2	D3	D4	H	H1	T	L	Coppia Nm
07125-3066X60	filettatura esterna	acciaio	rosso traffico RAL 3020	3	M6	34	22	31	20	37,5	14,5	-	60	0,1 - 0,3
07125-3067X60	filettatura esterna	acciaio	giallo navone RAL 1021	3	M6	34	22	31	20	37,5	14,5	-	60	0,1 - 0,3
07125-308X40	filettatura esterna	acciaio	grigio nerastro RAL 7021	3	M8	34	22	31	20	37,5	14,5	-	40	0,1 - 0,3
07125-3081X40	filettatura esterna	acciaio	arancione RAL 2004	3	M8	34	22	31	20	37,5	14,5	-	40	0,1 - 0,3
07125-3082X40	filettatura esterna	acciaio	verde segnale RAL6032	3	M8	34	22	31	20	37,5	14,5	-	40	0,1 - 0,3
07125-3083X40	filettatura esterna	acciaio	blu RAL5017	3	M8	34	22	31	20	37,5	14,5	-	40	0,1 - 0,3
07125-3085X40	filettatura esterna	acciaio	grigio luce RAL 7035	3	M8	34	22	31	20	37,5	14,5	-	40	0,1 - 0,3
07125-3086X40	filettatura esterna	acciaio	rosso traffico RAL 3020	3	M8	34	22	31	20	37,5	14,5	-	40	0,1 - 0,3
07125-3087X40	filettatura esterna	acciaio	giallo navone RAL 1021	3	M8	34	22	31	20	37,5	14,5	-	40	0,1 - 0,3
07125-308X60	filettatura esterna	acciaio	grigio nerastro RAL 7021	3	M8	34	22	31	20	37,5	14,5	-	60	0,1 - 0,3
07125-3081X60	filettatura esterna	acciaio	arancione RAL 2004	3	M8	34	22	31	20	37,5	14,5	-	60	0,1 - 0,3
07125-3082X60	filettatura esterna	acciaio	verde segnale RAL6032	3	M8	34	22	31	20	37,5	14,5	-	60	0,1 - 0,3
07125-3083X60	filettatura esterna	acciaio	blu RAL5017	3	M8	34	22	31	20	37,5	14,5	-	60	0,1 - 0,3
07125-3085X60	filettatura esterna	acciaio	grigio luce RAL 7035	3	M8	34	22	31	20	37,5	14,5	-	60	0,1 - 0,3
07125-3086X60	filettatura esterna	acciaio	rosso traffico RAL 3020	3	M8	34	22	31	20	37,5	14,5	-	60	0,1 - 0,3
07125-3087X60	filettatura esterna	acciaio	giallo navone RAL 1021	3	M8	34	22	31	20	37,5	14,5	-	60	0,1 - 0,3